

**Trapani avvitatori a batteria, Modello: GSR1235HX****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	070241 GSR1235HX
GTIN	4059952514000
Classe articolo	03B

Descrizione**Esecuzione:**

Trapano avvitatore a batteria Bosch

- **Trapano avvitatore a batteria da 12 V compatto e potente con rotazione oraria/antioraria.**
- **Con Electronic Motor Protection (EMP) ed Electronic Cell Protection (ECP).**
- **Luce a LED per illuminare l'area di lavoro e indicare lo stato di carica della batteria.**
- **Regolazione di coppia a più livelli per un avvitamento preciso.**
- **Regolazione elettronica della velocità per forare e avvitare in modo preciso.**
- **Rivestimento morbido.**

Eccellente rapporto peso-prestazioni con una coppia fino a 20 Nm per avvitare con forza, peso ridotto e lunghezza della testina minima di 163 mm.
Dim. GSR1220HX, attacco portainserito esagonale da 1/4 (E63).
Durata elevata grazie al **motore EC senza spazzole.**

Fornitura:

Inclusi 2x batterie agli ioni di litio da 12 V / 3,0 Ah, caricabatterie, L-BOXX, clip da cintura, portabit, inserto L-BOXX 1/2 per utensile e caricabatterie nonché inserto L-BOXX 1/2 per accessori.

Nota:

Per batterie di ricambio e caricabatterie adatti vedi n. art. 073851 – 073866.

Descrizione tecnica

Ø Massimo punta elicoidale per legno	19 mm
Ø Massimo punta elicoidale per acciaio	10 mm
Lunghezza	126 mm
Struttura del motore	Motore senza spazzole
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Tensione batteria	12 V
Capacità batteria	3 Ah
Imballaggio	Valigetta (L-Boxx)
Denominazione originale prodotto	GSR 12V-35 HX
Altezza	160 mm
Campo di serraggio mandrino autoserrante	0 - 10 mm
Numero di batterie contenute	2
Campo numero di giri 2 ^a velocità	0 - 1750 min ⁻¹
Campo numero di giri 1 ^a velocità	0 - 400 min ⁻¹
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Bosch 12 V
Utilizzo tipico	Strong
Portautensile	Esagono incassato da 1/4 pollice
Coppia massima duro	30 Nm
Peso	0,8 kg
Vibrazione massima a norma EN	< 1,9 m/s ²
Coppia massima morbido	15 Nm
Tipo di batteria	Ioni di litio
Tipo di prodotto	Trapano avvitatore
USP1	12V
USP2	Motore senza spazzole, in L-Boxx

Accessori

Batteria agli ioni di litio Modello di batteria, tensione
batteria B12 V

073855 B12

Caricabatterie Modello GAL1240

073866 GAL1240