

PRYOR

**Set di punzoni alfanumerici intercambiabili scrittura normale 0 – 9 e A – Z,
Altezza di scrittura: 2,5mm**



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 085480 2,5 |
| GTIN | 5022044020146 |
| Classe articolo | 08W |

Descrizione

Esecuzione:

Un pratico utensile di incisione per contrassegnare o stampigliare in modo rapido e razionale con **diverse lettere e numeri contemporaneamente**.

Uso:

Per evidenziare materiali (per esempio targhette, utensili, componenti meccanici, ecc.) con **resistenza fino a 1200 N/mm²**.

Fornitura:

100 punzoni a caratteri
12 distanziali (altezza scrittura 5 mm: 6 pezzi)
1 pinzetta
1 chiave a brugola
1 portacaratteri
in astuccio di plastica.

Ricambi:

I punzoni singoli possono essere ordinati con il n. art. 085481 indicando l'altezza e il tipo di scrittura desiderati (per esempio n. art. 085481 Dim. 3/E).

Descrizione tecnica

| | |
|--|-----------------|
| Numero di punzoni a caratteri utilizzabili | 12 |
| Larghezza punzone | 2,5 mm |
| Altezza punzone | 6,4 mm |
| Lunghezza portapunzoni | 29 mm |
| Lunghezza punzone | 19,05 mm |
| Altezza di scrittura | 2,5 mm |
| Tipo di prodotto | Punzone manuale |

Accessori

| | |
|---|--------------|
| Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480 Altezza di scrittura / Font 2,5/. mm | 085481 2,5/. |
| Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480 Altezza di scrittura / Font 2,5/R mm | 085481 2,5/R |
| Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480 Altezza di scrittura / Font 2,5/V mm | 085481 2,5/V |
| Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480 Altezza di scrittura / Font 2,5/Q mm | 085481 2,5/Q |
| Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480 Altezza di scrittura / Font 2,5/6 mm | 085481 2,5/6 |
| Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480 Altezza di scrittura / Font 2,5/K mm | 085481 2,5/K |
| Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480 Altezza di scrittura / Font 2,5/9 mm | 085481 2,5/9 |
| Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480 Altezza di scrittura / Font 2,5/O mm | 085481 2,5/O |
| Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480 Altezza di scrittura / Font 2,5/W mm | 085481 2,5/W |
| Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480 Altezza di scrittura / Font 2,5/Y mm | 085481 2,5/Y |
| Portacarattere, singolo per set n. art. 085480 Per altezza carattere 2-3 mm | 085482 2-3 |

| | |
|---|----------------|
| Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480 Altezza di scrittura / Font 2,5/0 mm | 085481 2,5/0 |
| Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480 Altezza di scrittura / Font 2,5/+ mm | 085481 2,5/+ |
| Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480 Altezza di scrittura / Font 2,5/X mm | 085481 2,5/X |
| Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480 Altezza di scrittura / Font 2,5/E mm | 085481 2,5/E |
| Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480 Altezza di scrittura / Font 2,5/N mm | 085481 2,5/N |
| Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480 Altezza di scrittura / Font 2,5/F mm | 085481 2,5/F |
| Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480 Altezza di scrittura / Font 2,5/I mm | 085481 2,5/I |
| Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480 Altezza di scrittura / Font 2,5/S mm | 085481 2,5/S |
| Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480 Altezza di scrittura / Font 2,5LEER mm | 085481 2,5LEER |
| Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480 Altezza di scrittura / Font 2,5/8 mm | 085481 2,5/8 |
| Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480 Altezza di scrittura / Font 2,5/7 mm | 085481 2,5/7 |
| Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480 Altezza di scrittura / Font 2,5/L mm | 085481 2,5/L |
| Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480 Altezza di scrittura / Font 2,5/M mm | 085481 2,5/M |
| Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480 Altezza di scrittura / Font 2,5/P mm | 085481 2,5/P |
| Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480 Altezza di scrittura / Font 2,5/, mm | 085481 2,5/, |
| Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480 Altezza di scrittura / Font 2,5/5 mm | 085481 2,5/5 |
| Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480 Altezza di scrittura / Font 2,5/D mm | 085481 2,5/D |
| | 085481 2,5/1 |

Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480
Altezza di scrittura / Font 2,5/1 mm

Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480
Altezza di scrittura / Font 2,5/C mm

085481 2,5/C

Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480
Altezza di scrittura / Font 2,5/B mm

085481 2,5/B

Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480
Altezza di scrittura / Font 2,5/- mm

085481 2,5/-

Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480
Altezza di scrittura / Font 2,5/H mm

085481 2,5/H

Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480
Altezza di scrittura / Font 2,5/U mm

085481 2,5/U

Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480
Altezza di scrittura / Font 2,5/T mm

085481 2,5/T

Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480
Altezza di scrittura / Font 2,5/3 mm

085481 2,5/3

Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480
Altezza di scrittura / Font 2,5/Z mm

085481 2,5/Z

Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480
Altezza di scrittura / Font 2,5/G mm

085481 2,5/G

Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480
Altezza di scrittura / Font 2,5/A mm

085481 2,5/A

Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480
Altezza di scrittura / Font 2,5/& mm

085481 2,5/&

Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480
Altezza di scrittura / Font 2,5/4 mm

085481 2,5/4

Caratteri intercambiabili in acciaio Set di numeri 0 – 9
Altezza di scrittura 2,5 mm

085483 2,5

Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480
Altezza di scrittura / Font 2,5/J mm

085481 2,5/J