

**Levigatrice roto-orbitale ad aria compressa, Modello: 58436****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	079656 58436
GTIN	616026584365
Classe articolo	03R

Descrizione**Esecuzione:**

Potente levigatrice roto-orbitale con platorello in uretano con chiusura a strappo. **Utilizzo pratico** grazie all'alloggiamento in materiale composito che presenta un peso ridotto e una superficie ergonomica. Azionamento ad aria compressa **robusto, silenzioso e senza vibrazioni** con cilindro in acciaio; bassa rumorosità.

Levigatrice roto-orbitale Dynorbital-Spirit (152 mm) per aspirazione centrale. **Levigatrice combinata**, per rettifica **eccentrica di grossatura e intermedia**, con corsa di 5 mm e lavorazione **rotativa** per elevata capacità di asportazione. Attacco per **aspirazione esterna**.

Fornitura:

Incl nippli.

Nota:

Per le mole abrasive per levigatrici vedere n. art. 567775 oppure 567901.

Platorelli in gomma con chiusura a strappo DynaMaze per n. art. 079655 e 079656 Dim. X61V e 58436 al n. art. 567872 Dim. 150.

Descrizione tecnica

Peso	1,3 kg
Tipo di aspirazione	Esterno

Denominazione originale prodotto	DynaLocke 152 mm
Ø Platorello	150 mm
Numero massimo giri	12000 min ⁻¹
Vibrazione massima a norma EN	2,67 m/s ²
Fabbisogno massimo d'aria	654 l/min
Rumorosità	82 dB(A)
Corsa	5 mm
Tipo di prodotto	Levigatrici roto-orbitali

Accessori

Disco di carta abrasiva (A)Fori 6x + 1 Grana 320	567775 320
Disco di carta abrasiva (A)Fori 6x + 1 Grana 400	567775 400
Disco di carta abrasiva (A)Fori 6x + 1 Grana 80	567775 80
Disco di carta abrasiva (A)Fori 6x + 1 Grana 800	567775 800
Disco di carta abrasiva (A)Fori 6x + 1 Grana 60	567775 60
Disco di carta abrasiva (A)Fori 6x + 1 Grana 600	567775 600
Platorello in gomma con chiusura a strappoDynaMaze Ø Esterno 150 mm	567872 150
Disco di carta abrasiva (A)Fori 6x + 1 Grana 240	567775 240
Disco di carta abrasiva (A)Fori 6x + 1 Grana 120	567775 120
Disco di carta abrasiva (A)Fori 6x + 1 Grana 180	567775 180
Disco di carta abrasiva (A)Fori 6x + 1 Grana 40	567775 40