


**Garant****Guida base, Modello: 550****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	361115 550
GTIN	4045197809278
Classe articolo	310

**Descrizione****Esecuzione:**

Interamente temprata e rettificata. Scala incisa a laser per il preposizionamento dei moduli di serraggio. Scanalatura laterale per staffe di serraggio e scanalatura trasversale per l'allineamento al banco macchina.

La morsa a 5 assi viene assemblata modularmente. I componenti fondamentali sono i moduli di serraggio n. art. 361105 – 361110, le guide base n. art. 361115, il mandrino n. art. 361119, le prolunghe per mandrino n. art. 361120 e le ganasce riportate n. art. 361123 – 361137. Fori GARANT ZeroClamp di serie incorporati. Interasse 200 mm.

**Per:**

Moduli di serraggio n. art. 361105 – 361110.

**Accessori speciali:**

Staffe di serraggio n. art. 361165, piastra di adattamento per GARANT ZeroClamp n. art. 361170, codolo di serraggio n. art. 360025 Dim. 18M16 e Dim. 18M16/138.

**Nota:**

Tasselli adatti al n. art. 375365.

A partire da Dim. 650 sono disponibili fori GARANT ZeroClamp su richiesta.

**Descrizione tecnica**

Lunghezza L	554 mm
Altezza H	48 mm
Peso	21 kg
Larghezza B	125 mm

Numero fori ZC	3
Per codice a colori	Xpent1-2
Serie	Xpent
Esecuzione	Sistema di fissaggio modulare
Tipo di prodotto	Ausilio di allineamento

## Accessori

Tassello ribassato rettificato Misura cava b1 della macchina 22 mm	375365 22
Tassello ribassato rettificato Misura cava b1 della macchina 12 mm	375365 12
Tassello ribassato rettificato Misura cava b1 della macchina 16 mm	375365 16
Tassello ribassato rettificato Misura cava b1 della macchina 28 mm	375365 28
Tassello ribassato rettificato Misura cava b1 della macchina 14 mm	375365 14
Piastra di adattamento Per modello 550	361170 550
ZeroClamp, codolo di serraggio con filettatura interna Modello 18M16	360025 18M16
Staffa di serraggio per guida base Modello CS0	361165 CS0
Tassello ribassato rettificato Misura cava b1 della macchina 18 mm	375365 18
Tassello ribassato rettificato Misura cava b1 della macchina 10 mm	375365 10
Staffa di serraggio per guida base Modello CS1	361165 CS1
Tassello ribassato rettificato Misura cava b1 della macchina 24 mm	375365 24
ZeroClamp, codolo di serraggio con filettatura interna Modello 18M16/138	360025 18M16/138