



Comparatore digitale ad alta sensibilità Millimess, Modello: 2000WI



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	434671 2000WI
GTIN	4059192064310
Classe articolo	43A

Descrizione

Esecuzione:

Comparatore digitale ad alta sensibilità dotato di sistema di misura induttivo della massima precisione, con risoluzione di 0,1 μm . Ampio display di facile lettura e pannello di controllo touch con sensibilità regolabile. Alimentazione mediante batterie incorporate o funzionamento fisso tramite cavo USB per la trasmissione dati (durata delle batterie fino a 1 mese). Display digitale con funzione TOL. Classificazione dei valori di misura (passa / non passa / limite di segnalazione o rifinitura) visualizzabile tramite precisi segnali luminosi a LED (rosso / verde / giallo). **Display orientabile a 280°**. Interfaccia dati wireless i-wi integrata.

Funzione:

IP64: protezione contro gli spruzzi d'acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Cavo di carica e per la trasmissione dati USB n. art. 498941 USB2 e alimentatore di corrente per USB.

Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati Digimatic n. art. 498941. Ricevitore radio i-wi n. art. 498912 STICK.

Descrizione tecnica

Forza di misura	0,8 - 1 N
Serie	Millimess
Grado di protezione IP	IP 64
Taratura	C3
Intervallo di misurazione	± 1 mm
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Risoluzione commutabile	0,0005 mm
Risoluzione commutabile	0,0001 mm
Risoluzione commutabile	0,0002 mm
Risoluzione commutabile	0,001 mm
Risoluzione commutabile	0,01 mm
Risoluzione commutabile	0,005 mm
Risoluzione commutabile	0,002 mm
Funzione di misura statica	sì
Funzione di misura dinamica	no
Interfaccia	Porta USB
Interfaccia	Sistema radio i-wi MAHR
Interfaccia	Interfaccia Digimatic
Altezza cifre	11,5 mm
Applicazione radio	Software del produttore
Errore max. (L = lunghezza di misura in mm)	± (0,2 + 0,5 x L) µm
Precisione di ripetibilità fw	0,1 µm
Errore di inversione fu	0,3 µm
Risoluzione	mm / pollici
Funzione di PRESET	sì
Metrologia	digitale
Tipo di prodotto	Comparatore ad alta sensibilità

Servizi

Rapporto di taratura Comparatore ad alta sensibilità Modello FZ	023180 FZ
Certificato DAkkS Comparatore ad alta sensibilità Modello FZ	023190 FZ