

BENNING
Cercafase bipolari DUSPOL® , Tipo di dispositivo: DIGITAL

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	473106 DIGITAL
GTIN	4067263133032
Classe articolo	47A

Descrizione
Esecuzione:

Verifica della tensione AC con metodo di misura del valore efficace reale **True RMS**.

Cercafase bipolare con contrassegno VDE. Alloggiamento antiurto, antipolvere e impermeabile ai getti d'acqua con superfici di presa in gomma.

A partire da 50 V l'indicatore della tensione funziona anche con batterie scariche o senza batterie.

Funzione:

IP65: protezione contro i getti d'acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Uso:

Adatto per lavori nel campo dell'artigianato, dell'elettrotecnica, dell'industria, della manutenzione e dell'assistenza (ricerca guasti). Per il controllo professionale della polarità e della tensione a più livelli, **con collegamento del carico (inserimento interruttore salvavita F1 da 30 mA mediante tasto a pressione)**. Omologato per il controllo della tensione su **impianti fino a 1000 V**. Adatto per impianti fotovoltaici/turbine eoliche e tecnologia per veicoli ibridi.

Norma:

DIN EN 61243-3, VDE 0682-401:2015

Fornitura:

1× rilevatore di tensione n. art. 473105 ANALOG o DIGITAL.

1× borsa di trasporto n. art. 473336 B.

Descrizione tecnica

Vibro - Allarme	sì
Denominazione originale prodotto	DIGITALE
Categoria di sovratensione	CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Taratura	I1
Rivelatore di rotture di cavi senza contatto	sì
Numero di batterie contenute	2
Resistenza	0,1 - 300 kΩ
Illuminazione per punti di misura	sì
Campo visualizzazione AC	1 - 1000 V
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081551 LR3
Prova di continuità	acustico / LED
Diodo	0,3 - 2 V
Display	LCD (illuminato) / LED
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Controllo della direzione del campo rotante	LED
Misurazione della frequenza	1 - 1000 Hz
Controllo della fase	LED
Grado di protezione IP	IP 65
Campo visualizzazione DC	1 - 1200 V
Controllo della polarità	LCD
Alimentazione elettrica	2x n. art. 081561 Dim. LR3
Isolamento elettrico	VDE 1000 V
Tipo di prodotto	Cercafase bipolari

Servizi

Rapporto di taratura Cercafase bipolari Modello S	027120 S
Certificato DAkkS Cercafase bipolari Modello S	027160 S

Accessori

Cercafase bipolari DUSPOL® Tipo di dispositivo DIGITAL	473105 DIGITAL
Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR3	081561 LR3
Borsa di trasporto Duspul Modello B	473336 B