

Kroepelin
Längenmesstechnik**Comparatori con bracci tastatori per interni, digitali con bracci tastatori lunghi, Intervallo di misurazione: 70-100mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	438979 70-100
GTIN	2050002053212
Classe articolo	46Q

Descrizione**Esecuzione:**

1 braccio di tastatura fisso e 1 mobile con inserti di misura a sfera in metallo duro.

Visualizzazione digitale del valore assoluto.

L'immissione dei **valori di preset** permette di predefinire gli errori ammessi.

Funzione:

IP67: protezione contro l'immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Incluse 2 batterie n. art. 081561 Dim. LR3, manuale di istruzioni.

Accessori speciali:

Adattatore per cavo per la trasmissione dati n. art. 498954 Dim. A2; cavo per la trasmissione dati n. art. 497440; adattatore radio n. art. 498954 Dim. A5.

Descrizione tecnica

Profondità scanalatura massima	8,5 mm
Forza di misura	1,3 - 1,8 N
Larghezza scanalatura minima	2,5 mm
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Intervallo di misurazione	70 - 100 mm
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081561 LR3

Risoluzione (commutabile)	0,002 mm
Risoluzione (commutabile)	0,05 mm
Risoluzione (commutabile)	0,02 mm
Risoluzione (commutabile)	0,01 mm
Risoluzione (commutabile)	0,001 mm
Risoluzione (commutabile)	0,005 mm
Grado di protezione IP	IP 67
Asta tastatrice lunghezza massima L (profondità di misura)	127 mm
Limite di errore	0,04 mm
Numero di batterie contenute	2
Ripetibilità angolare	0,02 mm
Ø Sfera di contatto in HM	2 mm
Norma	Norma interna
Risoluzione	mm / pollici
Interfaccia	Interfaccia Bluetooth
Interfaccia	Porta USB
Interfaccia	Interfaccia Digimatic
Memorizzazione dei valori di misura	impostazione unica del punto zero
Metrologia	digitale
Taratura	C7
Tipo di prodotto	Comparatori per interni.

Servizi

Rapporto di taratura Comparatori con bracci tastatori per esterni ed interni Modello S	023450 S
Certificato DAkkS Tastatori per esterni ed interni Modello S	023460 S

Accessori

Ricevitori multipli / interfaccia per tastiera USB Modello	498975
--	--------

Ricevitori / interfaccia per tastiera USB Modello

498965