



Sega frontale a batteria, Modello: M18ONEFSZ



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	078220 M18ONEFSZ
GTIN	4058546344733
Classe articolo	03L

Descrizione

Esecuzione:

Sega frontale a batteria Milwaukee per lavorare in punti di difficile accesso.

- **Elettronica per regolazione continua del numero di corse e protezione contro i sovraccarichi.**
- **Sistema FIXTEC di cambio rapido senza utensili delle lame per sega.**

Sega frontale a batteria.

- **Motore POWERSTATE™ senza spazzole di ultimissima generazione per una maggiore efficienza.**
- **La protezione della frizione brevettata impedisce che la macchina si sollevi in caso di blocco della lama per sega.**
- **Avvio dolce comandabile per garantire il massimo controllo e l'assoluta rapidità.**
- **Sistema FIXTEC di cambio rapido senza utensili delle lame per sega.**
- **Scarpa orientabile e regolabile per una perfetta posizione del tagliente.**

Variante M18FSZ con tecnologia **ONE-KEY™**.

- **Salvataggio fino a 3 profili personali nella memoria interna dello strumento.**

Fornitura:

Variante in custodia HD **senza batteria e caricabatterie.**

Nota:

Per lame per seghe frontali a gattuccio vedi a partire dal n. art. 588600.

Per batterie di ricambio e caricabatterie adatti vedi n. art. 073810; 073811; 073814; 073815; 073816; 073829.

Descrizione tecnica

Vibrazione massima a norma EN	9,9 m/s ²
Lunghezza corsa	32 mm
Tensione batteria	18 V
Collegamento app	OneKey
Imballaggio	Valigetta (HD = Heavy Duty)
Peso	7,9 kg
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Numero di corse	0 - 3000 min ⁻¹
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Milwaukee tipo B 18 V
Capacità batteria	5 Ah
Numero di batterie contenute	0
Particolarità	FIXTEC, LED
Denominazione originale prodotto	M18 ONE FSZ
Tipo di batteria	Ioni di litio
Tipo di prodotto	Sega

Accessori

Starter set a batteria High Output™ Modello M18HNRG55	073830 M18HNRG55
Starter set a batteria High Output™ Modello M18HNRG12	073833 M18HNRG12
Sistema agli ioni di litio M18B5 Tipo batteria MB18	073816 MB18
Batteria agli ioni di litio High Output™ Tipo batteria MHB55	073809 MHB55
Starter set a batteria Modello M18NRG5	073839 M18NRG5
Starter set a batteria High Output™ Tipo batteria M18HNRG3	073826 M18HNRG3

Batteria agli ioni di litioHigh Output™ Tipo batteria MHB3	073808 MHB3
Starter set a batteriaHigh Output™ Modello M18HNRG8	073831 M18HNRG8
Batteria agli ioni di litioHigh Output™ Tipo batteria MHB8	073810 MHB8
Sistema agli ioni di litio M18B2 Tipo batteria MB18	073827 MB18
Batteria agli ioni di litioHigh Output™ Tipo batteria MHB12	073811 MHB12