



Set di bit con impugnatura universale 19 pezzi, Numero pezzi: 19



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	676235 19
GTIN	4013288214553
Classe articolo	63H

Descrizione

Esecuzione:

Assortimenti di utensili Kraftform Kompakt® selezionati in base all'esperienza pratica, composti da bit e utensili di manovra **per utilizzo a mano e a macchina**. Impugnatura portalamo **Kraftform** con attacco a cambio rapido per bit da 1/4 pollice con codolo C 6,3 ed E 6,3. Con impugnatura ergonomica bicomponente Kraftform, corta.

Contenuto:

Bit, **BiTorsion**, lunghezza 25 mm, C 6,3, per viti con impronta a croce Phillips: Cad. 1 pz. n. art. 675520 Dim. 1/25; 2/25
Bit, **BiTorsion**, lunghezza 25 mm, C 6,3, per viti Pozidriv: Cad. 1 pz. n. art. 675540 Dim. 1/25; 2/25
Bit, **BiTorsion**, lunghezza 25 mm, C 6,3, per esagono incassato: cad. 1 pz. Dim. 2; 2,5; 3; 4; 5; 5,5
Bit, **BiTorsion**, lunghezza 25 mm, C 6,3, per poligono interno Torx®: cad. 1 pz. n. art. 675550 Dim. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30
Bit, **BiTorsion**, lunghezza 25 mm, C 6,3, per viti con intaglio: cad. 1 pz. Dim. 0,8×5,5; 1,0×5,5; 1,2×6,5
Impugnatura per giraviti: 1 pz. n. art. 676405

Descrizione tecnica

Codolo esagonale per bit	E 6,3
Profilo di manovra	Giraviti con poligono esterno

Profilo di manovra	Chiavi maschio esagonali
Profilo di manovra	Giraviti per viti con impronta a croce Pozidriv
Profilo di manovra	Giraviti per viti con impronta Torx®
Profilo di manovra	Giraviti a intaglio
Denominazione originale prodotto	Kraftform Kompakt Stubby 1
Numero pezzi	19
Utensile di manovra	Cricchetto con adattatore 1/4 pollici
Utensile di manovra	1 cricchetto portabit 1/4 pollici
Utensile di manovra	Porta giraviti
Lama telescopica incassabile nell'impugnatura	no
Per macchine	sì
Tipo di prodotto	Utensile bit

Accessori

Bit per Torx®, 1/4 pollice C 6,3BiTorsion Impronta Torx® TX15	675550 TX15
Bit per Phillips, 1/4 pollice C 6,3BiTorsion Dim. dell'impronta a croce / Lunghezza complessiva 1/25 mm	675520 1/25
Bit per Phillips, 1/4 pollice C 6,3BiTorsion Dim. dell'impronta a croce / Lunghezza complessiva 2/25 mm	675520 2/25
Bit per Pozidriv, 1/4 pollice C 6,3BiTorsion Dim. dell'impronta a croce / Lunghezza complessiva 1/25 mm	675540 1/25
Bit per Pozidriv, 1/4 pollice C 6,3BiTorsion Dim. dell'impronta a croce / Lunghezza complessiva 2/25 mm	675540 2/25
Bit per Torx®, 1/4 pollice C 6,3BiTorsion Impronta Torx® TX20	675550 TX20
Bit per Torx®, 1/4 pollice C 6,3BiTorsion Impronta Torx® TX30	675550 TX30
Bit per Torx®, 1/4 pollice C 6,3BiTorsion Impronta Torx® TX10	675550 TX10

Giravite portainseriti Kraftform per bit da 1/4 pollice C 6,3,
cortocon magnete Attacco esagonale 6,3 mm

676405 6,3

Bit per Torx®, 1/4 pollice C 6,3BiTorsion Impronta Torx®
TX25

675550 TX25