

Garant GRIDLINE

**Armadio verticale, larghezza 20G, 1 cassetto estraibile autoportante 12G,
Altezza: 1000mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	943102 1000
GTIN	4062406585860
Classe articolo	9GI

Descrizione**Esecuzione:**

Gli armadi verticali (20×28G) sono dotati di **cassetti estraibili autoportanti** muniti di un **meccanismo antiribaltamento**, che consente l'apertura di un solo cassetto alla volta. Maniglioni in alluminio con cartellini sostituibili e riscrivibili per la facile individuazione del materiale.
I telai dei cassetti estraibili sono dotati di un pannello forato da □ 9×9 mm con passo da 37 mm per l'alloggiamento di portautensili, ripiani a vasca e appunto pannelli forati. Gli armadi verticali sono predisposti per il fissaggio a muro e a terra e **devono essere assolutamente assicurati contro il ribaltamento**.
Richiudibile con serratura a cilindro. La serratura agisce su tutti i cassetti contemporaneamente.

Accessori speciali:

I cassetti estraibili verticali possono essere attrezzati con:
ripiani n. art. 943160, pannello forato n. art. 943166, ripiani obliqui n. art. 943162 e n. art. 943163, guide Multifix n. art. 943170.

Verniciatura:

Corpo e fasciame interno dei cassetti estraibili in grigio chiaro RAL 7035, frontalini dei cassetti estraibili verticali in antracite RAL 7016, **termoverniciati. Fasciame interno dei cassetti estraibili non configurabile, sempre in grigio chiaro RAL 7035.**

Descrizione tecnica

Peso	70 kg
Profondità utile cassetto estraibile verticale	600 mm
Profondità	700 mm
Larghezza	500 mm
ComfortClose	no
Profondità in G	28
Larghezza in G	20
Portata cassetto estraibili verticale	350 kg
Altezza	1000 mm
Esecuzione cassetto estraibile verticale	autoportante
Altezza utile cassetto estraibile verticale	691 mm
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Larghezza utile piano estraibile verticale	300 mm
Numero di cassette estraibili	1
Struttura armadio	Armadio base
Portata corpo interno dell'armadio	1000 kg
Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	100 %
Guida cassetto	Dispositivo di blocco automatico
Passo per pannello forato Hoffmann	9×9 mm
Regolazione dell'altezza con passo	37 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Armadio verticali