Scheda tecnica

Garant GRIDLINE

Armadio base con tramezza con ante battenti in lamiera e policarbonato trasparente, Modello: 2000-2

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	940084 2000-2
GTIN	4062406565107
Classe articolo	9GI

Descrizione

Esecuzione:
Armadio attrezzato 40x20G con tramezza. Montaggio dei ripiani con passo da 25 mm. Ante battenti rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene con serratura a cilindro. **Zoccolo di livellamento** per armadi base con 4 piedini regolabili singolarmente in modo da compensare le irregolarità del pavimento. Pannello forato integrato con □ 9×9 mm e passo da 37 mm, con 2 ripiani fissi e 4 ripiani regolabili in altezza. Portata della parete divisoria centrale incorporata e dei vani sospesi: 200 kg.
Collocamento:
Numero ripiani larghezza 20G: 6
Numero ripiani larghezza 40G: 1
Fornitura:
Armadio inclusi tramezza e ripiani.
Verniciatura:
Corpo grigio chiaro RAL 7035 **termoverniciato.**
Ante antracite RAL 7016, **termoverniciate.**
Nota:
Ripiani ed accessori per armadi GridLine, vedi n. art. 940501 - 940710 e Gruppo 95.
In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Descrizione tecnica

Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo)	100 kg
Profondità in G	20
Frontalini armadio	Porta battente in lamiera e policarb. trasparente
Peso	118 kg
Larghezza	1000 mm
Posizionamento maniglia	al centro
Profondità	500 mm
Altezza	2000 mm
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Larghezza in G	40
Altezza utile	1845 mm
ComfortClose	no
Passo per pannello forato Hoffmann	9×9 mm
Portata corpo interno dell'armadio	1000 kg
Angolo di apertura sportello	250 grado
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Struttura armadio	Armadio base
Tipo di prodotto	Armadio con ripiani

Prodotti correlati

https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/940084-2000-2