



Smerigliatrice angolare GWX Senza batteria, Modello: 18V15SC



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|----------------|
| Numero d'ordine | 077011 18V15SC |
| GTIN | 3165140964562 |
| Classe articolo | 03C |

Descrizione

Esecuzione:

- **Semplice e rapida da usare: facile sostituzione degli accessori per smerigliatrice angolare senza parti smarribili né utensili supplementari.**
- **Non avrete più bisogno di chiavi aggiuntive.**
- **Completa: ampia scelta di smerigliatrici angolari e accessori totalmente retrocompatibili.**
- **Massima comodità grazie alla rapida sostituzione degli accessori senza che sia necessario adoperare alcun utensile.**
- **Affidabile: grazie all'innovativo sistema X-LOCK, l'errato montaggio degli accessori legati al senso di rotazione non sarà più un problema. Massima protezione dell'utilizzatore grazie al segnale acustico che conferma il corretto montaggio.**
- **Operazioni precise, senza fastidiosi graffi! Solchi di rettifica più piccoli e meno profondi con le smerigliatrici angolari X-Lock.**

Smerigliatrice angolare a batteria con tecnologia BITURBO Brushless con X-Lock.

- **Stessa potenza di un apparecchio collegato via cavo da 1000 - 1800 Watt.**
- **Per una troncatura più veloce e un'asportazione di metallo maggiore rispetto alle operazioni con delle normali levigatrici a batteria.**
- **Maggiore sicurezza grazie all'intelligente sistema di frenatura, KickBack e Drop Control.**
- **Selezione di singoli livelli di velocità con interfaccia utente e Bluetooth Connectivity.**

Fornitura:

Senza batterie e caricabatterie. Inclusi impugnatura supplementare Vibration Control, carter ed L-BOXX 136.

Nota:

Per batterie ProCORE da 18 V adatte e starter set vedi n. art. 073857 Dim. C18 e n. art. 073865 Dim. C18

Descrizione tecnica

| | |
|---|--|
| Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione | Bosch 18 V |
| Interfaccia | Interfaccia Bluetooth |
| Numero di batterie contenute | 0 |
| Portautensile | Sistema X-LOCK |
| Ø Massimo disco | 125 mm |
| Peso | 2 kg |
| Kickback-stop | sì |
| Alimentazione | Funzionamento a batteria |
| Imballaggio | Valigetta (L-Boxx) |
| Tipo di batteria | Ioni di litio |
| Denominazione originale prodotto | GWX 18V-15 SC |
| Blocco contro il riavvio | sì |
| Campo del numero di giri | 3400 - 9800 min ⁻¹ |
| Tensione batteria | 18 V |
| Particolarità | BITURO; Kickback Control; Drop Control |
| Serie | Sistema X-LOCK |
| Tipo di prodotto | Smerigliatrici angolari |

Accessori

| | |
|---|-------------------|
| Caricabatterie Modello GAL18V6-80 | 073866 GAL18V6-80 |
| Caricabatterie Modello GAL18160C | 073866 GAL18160C |
| Starter set a batteriaProCore Modello di batteria, tensione batteria C18 V | 073865 C18 |
| Caricabatterie Modello 1880CV | 073866 1880CV |
| Batteria agli ioni di litioProCore Modello di batteria, tensione batteria C18 V | 073857 C18 |