

Garant GRIDLINE

**Armadio portascoppe Larghezza 40G con ante battenti in lamiera piena,
Altezza mm / Modello: 2000-5****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	987031 2000-5
GTIN	4062406588540
Classe articolo	9GI

Descrizione**Esecuzione:**

Armadio universale per riporre abiti, detersivi e apparecchi per la pulizia. Possibilità di montare ripiani zincati con passo da 25 mm. Ante battenti rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene® con **serratura a cilindro**. Zoccolo di livellamento con 4 piedini regolabili per compensare le irregolarità del pavimento. Portata del ripiano 25 kg. Foro 9x9 mm con passo da 37 mm per **l'inserimento di ganci e supporti Easyfix** (nel Gruppo 95).

Fornitura:

Pratica suddivisione con 3 ripiani larghezza 20G. Pannello forato estraibile. Pannello forato supplementare sulla parete interna dell'armadio. Inclusi ganci e supporti Easyfix.

Fornitura:

Ganci Easyfix n. art. 955505 Dim. 50: 5

Ganci Easyfix n. art. 955605 Dim. 60: 2

Ganci Easyfix n. art. 9554665 Dim. 18-26: 2

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, sportelli antracite RAL 7016, **esecuzione termoverniciata**.

Nota:

Gli armadi portascoppe sono compatibili con tutti gli armadi GridLine (profondità 20G) e possono essere abbinati tra loro in base alle proprie esigenze. Per ulteriori accessori come ripiani e cassette vedi Gruppo 94.

Descrizione tecnica

Altezza	2000 mm
Larghezza	1000 mm
Profondità in G	20
Larghezza in G	40
Profondità	500 mm
Peso	111 kg
Altezza utile	1840 mm
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo)	25 kg
Portata corpo interno dell'armadio	1000 kg
Angolo di apertura sportello	250 grado
Passo per pannello forato Hoffmann	9x9 mm
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Armadio per detersivi

Accessori

Portautensili autobloccante flessibile Easyfix Ø Morsetto 18-26 mm	955665 18-26
Gancio a uncino Easyfix Ø Interno 60 mm	955605 60
Portautensili Easyfix 45° Profondità utile 50 mm	955505 50