

Set di 10 lime abrasive in carburo di silicio, in astuccio di plastica, Numero di lime abrasive: 10



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 558811 10 |
| GTIN | 4260496536728 |
| Classe articolo | 56Z |

Descrizione

Uso:

Per **sbavare, affilare e arrotare** utensili o taglienti degli utensili. **Metallo duro, metallo non ferroso**, vetro, ceramica, porcellana.

Fornitura:

558615 150×16M, 558625 100×10G / 200×20G, 558635 100×10M / 150×16M / 150×16G / 150×16F, 558655 100×10F / 150×16F / 200×20M.

Nota:

Utilizzare preferibilmente con olio, petrolio o acqua.

Sigla materiale abrasivo: SiC

Descrizione tecnica

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Materiale abrasivo | Carburo di silicio (SiC) |
| Sigla materiale abrasivo | SiC |
| Numero di lime abrasive | 10 |
| Tipo di prodotto | Lima abrasiva |

Accessori

| | |
|---|----------------|
| Lima abrasiva – carburo di silicio (verde) Lunghezza × Larghezza (mm) Grana 150X16G | 558635 150X16G |
| Lima abrasiva – carburo di silicio (verde) Lunghezza × Larghezza (mm) Grana 150X16F | 558655 150X16F |
| Lima abrasiva – carburo di silicio (verde) Lunghezza × Larghezza (mm) Grana 100X10F | 558655 100X10F |
| Lima abrasiva – carburo di silicio (verde) Lunghezza × Larghezza (mm) Grana 200X20M | 558655 200X20M |
| Lima abrasiva – carburo di silicio (verde) Lunghezza × Larghezza (mm) Grana 100X10M | 558635 100X10M |
| Lima abrasiva – carburo di silicio (verde) Lunghezza × Larghezza (mm) Grana 150X16M | 558635 150X16M |
| Lima abrasiva – carburo di silicio (verde) Lunghezza × Larghezza (mm) Grana 100X10G | 558625 100X10G |
| Lima abrasiva – carburo di silicio (verde) Lunghezza × Larghezza (mm) Grana 150X16F | 558635 150X16F |
| Lima abrasiva – carburo di silicio (verde) Lunghezza × Larghezza (mm) Grana 150X16M | 558615 150X16M |
| Lima abrasiva – carburo di silicio (verde) Lunghezza × Larghezza (mm) Grana 200X20G | 558625 200X20G |