

Garant**Elemento di fissaggio fisso, Modello: 1****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	360060 1
GTIN	4045197816139
Classe articolo	310

Descrizione**Esecuzione:**

- **Corpo base in acciaio con cono in acciaio integrale integrato.**
- **Meccanismo di serraggio meccanico.**
- **Posizionare il pezzo con il codolo di serraggio nell'elemento di serraggio e chiudere la vite di bloccaggio. Accoppiamento su cono, bloccaggio a cuneo.**
- **L'elemento di fissaggio può essere fissato con: staffe, su tasselli a T o su piastre ZeroClamp mediante codolo di serraggio n. art. 360066.**
- **Foro per sistema di serraggio sul punto zero già disponibile.**

Il serraggio sul punto zero del sistema GARANT ZeroClamp è una funzione che riveste una grande importanza nei sistemi di produzione di ultima generazione, in particolar modo nei processi automatizzati. La speciale interfaccia di contatto permette di offrire una ripetibilità nel punto zero precisa e affidabile. La forza di serraggio pneumatica del sistema trattiene saldamente i pezzi nella posizione desiderata, consentendo un cambio rapido e preciso senza ulteriori riposizionamenti. Ne risulta quindi una notevole riduzione dei tempi di allestimento a favore di una maggiore produttività. Il serraggio sul punto zero del sistema GARANT ZeroClamp è indispensabile per garantire processi produttivi efficienti. Scopri di più sulla tecnologia innovativa di GARANT ZeroClamp e ottimizza la tua produzione.

Uso:

Posizionamento semplice ed esatto sul banco macchina. Serraggio di componenti complessi, ad es. nella realizzazione di stampi.

Accessori speciali:

Codolo di serraggio n. art. 360025 per Dim. 120, chiave dinamometrica n. art. 656050 Dim. 60, elemento di prolunga n. art. 360068.

Descrizione tecnica

Modello	1
Lunghezza L	144 mm
Altezza H	100 mm
Ø Esterno D	80 mm
Larghezza B	99 mm
Coppia	10 Nm
Serie	ZeroClamp
Tipo di prodotto	Elemento di serraggio

Accessori

ZeroClamp, codolo di serraggio con filettatura interna Modello 18M12	360025 18M12
ZeroClamp, codolo di serraggio con filettatura interna Modello 16M10	360025 16M10
ZeroClamp, codolo di serraggio con filettatura interna Modello 12M10	360025 12M10
ZeroClamp, codolo di serraggio con filettatura interna Modello 18M16	360025 18M16
Chiavi dinamometriche con cricchetto reversibile Coppia max. 60 Nm	656050 60
ZeroClamp, codolo di serraggio con filettatura interna Modello 25M10	360025 25M10
ZeroClamp, codolo di serraggio con filettatura interna Modello 16M8	360025 16M8
Elemento di prolunga Modello 1	360068 1