

Garant GRIDLINE

**Armadio verticale, larghezza 30G, 2 cassetti estraibili autoportanti 12G,
Altezza: 2000mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	943112 2000
GTIN	4062406586133
Classe articolo	9GI

Descrizione**Esecuzione:**

Gli armadi verticali (30×28G) sono dotati di **cassetti estraibili autoportanti** muniti di un **meccanismo antiribaltamento**, che consente l'apertura di un solo cassetto alla volta. Maniglioni in alluminio con cartellini sostituibili e riscrivibili per la facile individuazione del materiale.
I telai dei cassetti estraibili sono dotati di un pannello forato da □ 9×9 mm con passo da 37 mm per l'alloggiamento di portautensili, ripiani a vasca e appunto pannelli forati. Gli armadi verticali sono predisposti per il fissaggio a muro e a terra e **devono essere assolutamente assicurati contro il ribaltamento**.
Richiudibile con serratura a cilindro. La serratura agisce su tutti i cassetti contemporaneamente.

Accessori speciali:

I cassetti estraibili verticali possono essere attrezzati con:
ripiani n. art. 943160, pannello forato n. art. 943166, ripiani obliqui n. art. 943162 e n. art. 943163, guide Multifix n. art. 943170.

Verniciatura:

Corpo e fasciame interno dei cassetti estraibili in grigio chiaro RAL 7035, frontalini dei cassetti estraibili verticali in antracite RAL 7016, **termoverniciati. Fasciame interno dei cassetti estraibili non configurabile, sempre in grigio chiaro RAL 7035.**

Descrizione tecnica

Numero di cassette estraibili	2
Larghezza	750 mm
Altezza utile cassetto estraibile verticale	1691 mm
Portata cassetto estraibili verticale	350 kg
ComfortClose	no
Profondità	700 mm
Peso	163 kg
Esecuzione cassetto estraibile verticale	autoportante
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Larghezza utile piano estraibile verticale	300 mm
Larghezza in G	30
Profondità in G	28
Profondità utile cassetto estraibile verticale	600 mm
Altezza	2000 mm
Struttura armadio	Armadio base
Portata corpo interno dell'armadio	1000 kg
Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	100 %
Guida cassetto	Dispositivo di blocco automatico
Passo per pannello forato Hoffmann	9×9 mm
Regolazione dell'altezza con passo	37 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Armadio verticali