

Garant GRIDLINE

**Cassettiera per utensili con cassetti 75 kg, 20×24G, Altezza mm / Numero di cassetti: 900/6****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	931005 900/6
GTIN	4062406769277
Classe articolo	9GK

**Descrizione****Esecuzione:**

Corpo cassetiera 24×28G, completo di cassetti 20×24G. Chiusura centralizzata con serratura a cilindro. **Cassetti a estrazione totale.** Cassetti con fori per l'inserimento di divisori fessurati con passo da 25 mm (a partire da un'altezza frontali dei cassetti da 75 mm). Il meccanismo antiribaltamento impedisce l'apertura contemporanea di più cassetti.

**Verniciatura:**

Corpo e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontali dei cassetti antracite RAL 7016, **termoverniciati. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

**Nota:**

Qualora l'armadio venisse spostato, è obbligatorio chiudere a chiave i cassetti.

**Descrizione tecnica**

Profondità	700 mm
Larghezza utile cassetti	500 mm
Numero dei cassetti	6
Altezza fronte cassetti	75 mm

Altezza fronte cassette	100 mm
Altezza fronte cassette	100 mm
Altezza fronte cassette	125 mm
Altezza fronte cassette	150 mm
Altezza fronte cassette	250 mm
Cassetti larghezza utile in G	20
Larghezza	600 mm
Altezza utile	800 mm
Altezza	900 mm
Altezza utile per cassette	800 mm
Profondità utile cassette	600 mm
Superficie utile dei cassette in G	20×24
Peso	109 kg
Cassetti profondità utile in G	24
Numero di porte	0
Numero di ripiani estraibili	0
Struttura portante sotto la postazione di lavoro regolabile in altezza	no
Spessore del materiale	1,2 mm
Portata cassette/ripiani estraibili	75 kg
Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	100 %
Guida cassetto	Dispositivo di blocco automatico
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	20×24G
Tipo di prodotto	Armadio portautensili

## Accessori

Corpo per cassette Altezza 900 mm	931035 900
Cassetto,75 kg Altezza frontalini cassette 100 mm	931043 100
Cassetto,75 kg Altezza frontalini cassette 125 mm	931043 125
Cassetto,75 kg Altezza frontalini cassette 150 mm	931043 150
Cassetto,75 kg Altezza frontalini cassette 250 mm	931043 250
Cassetto,75 kg Altezza frontalini cassette 75 mm	931043 75
Frontalini serratura per GridLine Modello HU21	914227 HU21