

Garant

Set di frese rotative 8 pz., GARANT Master Uni – medio, HM, Numero di frese rotative: 8

**Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 541410 8 |
| GTIN | 4062406587086 |
| Classe articolo | 51D |

Descrizione**Esecuzione:**

Set di frese rotative in HM Multi Cut con forme comuni.

L'innovativa geometria dei denti consente un'elevata capacità di asportazione del truciolo e allo stesso tempo una **rotazione estremamente regolare e un'ottima facilità d'uso.**

La formazione ottimale dei trucioli (non appuntiti) consente di ottenere un'elevata qualità superficiale degli inserti di sgrossatura e finitura.

- **Elevata asportazione di materiale.**
- **Rotazione regolare.**
- **Carico termico ridotto, durata maggiore, asportazione truciolo ottimizzata.**
- **Impiego universale su acciaio, INOX e alluminio.**

Ø Codolo 6 mm.

Le **frese rotative GARANT** sono realizzate con tipi di metallo duri di alta qualità particolarmente tenaci e con taglienti molto stabili, da impiegare esclusivamente sulle più moderne macchine CNC. Il gambo è di acciaio se il diametro della testa è maggiore di quello del codolo. In caso contrario, anche il gambo è in metallo duro.

Uso:

Sia per l'utilizzo manuale sia per quello di tipo industriale robotizzato con quasi tutti i materiali. Per lavori di sbavatura, smussatura bordi, intonacatura,

nonché lavorazioni sui punti di saldatura e sulle superfici.

Fornitura:

Cad. 1 pz. n. art. 540220 Dim. A0616; A1020; C0616; C1020; D0605; D1009; G0618; M1020.

Nota:

In caso di materiali con cattiva conduttività termica, ridurre il numero di giri per impedire la lubrificazione ed evitare che la fresa rotativa si colori d'azzurro.

Descrizione tecnica

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Serie | GARANT Master Uni |
| Materiale da taglio | HM |
| Ø Gambo | 6 mm |
| Numero di frese rotative | 8 |
| Tipo di prodotto | Fresa rotativa |

Accessori

| | |
|---|--------------|
| Fresa rotativaGARANT Master Uni – medio Modello G0618 | 540220 G0618 |
| Fresa rotativaGARANT Master Uni – medio Modello D0605 | 540220 D0605 |
| Fresa rotativaGARANT Master Uni – medio Modello M1020 | 540220 M1020 |
| Fresa rotativaGARANT Master Uni – medio Modello D1009 | 540220 D1009 |
| Fresa rotativaGARANT Master Uni – medio Modello A1020 | 540220 A1020 |
| Fresa rotativaGARANT Master Uni – medio Modello C1020 | 540220 C1020 |
| Fresa rotativaGARANT Master Uni – medio Modello C0616 | 540220 C0616 |
| Fresa rotativaGARANT Master Uni – medio Modello A0616 | 540220 A0616 |