

Garant UNILINE

**FIRST AID Wall attrezzata, mobile, Modello: AT****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	978010 AT
GTIN	4062406755461
Classe articolo	90N

**Descrizione****Esecuzione:**

Set completo mobile per la messa a disposizione di materiali di primo soccorso. Piantane a parete doppia, molto stabili, in lamiera di acciaio, pannelli forati utilizzabili su entrambi i lati □ 9×9 mm con passo da 37 mm per l'alloggiamento di accessori per pannelli forati nonché ganci e supporti Easyfix. Lo stabile basamento verniciato in antracite agevola l'installazione e lo spostamento. Con 4 ruote piroettanti, Ø 125 mm, 2 con dispositivo di bloccaggio. Incluso set di pronto soccorso n. art. 978051 Dim. AT

**Fornitura:**

UNI Wall mobile n. art. 955451 Dim. M; pannello di segnalazione per UNI Wall n. art. 955453 Dim. GREEN; pittogramma UNI Line n. art. 955474 Dim. FIRSTAID.

**Verniciatura:**

Bicolore, **termoverniciata**, argento con antracite RAL 7016. **Non configurabile.**

**Descrizione tecnica**

Larghezza	600 mm
Profondità	750 mm
Portata	75 kg

Ø Ruota	125 mm
Larghezza utile	600 mm
Serie	Wall
Altezza	2067 mm
Passo per pannello forato Hoffmann	9×9
Peso	69 kg
Tipo di prodotto	Stazione di primo soccorso

## Accessori

UNI Wallsu ruote Modello M	955451 M
Valigetta di primo soccorso DOMINO per aziende Paese AT	098492 AT
Portautensili Easyfix 90° Profondità utile 100 mm	955565 100
Portadistributore Easyfix Modello 1	955580 1
Staffa con cintura Easyfix Modello 2	955765 2
Valigetta di pronto soccorso Multi Modello 1	098497 1
UNI Wallfisso Modello M	955450 M
Set di ricarica Modello 3	098495 3
Pittogramma UNI Line Modello FIRSTAD	955474 FIRSTAD
Supporto di segnalazione per UNI Wall M Modello GREEN	955453 GREEN
Voltafogli trasparente Modello 1	956815 1
Set di 4 ruote per UNI Line Modello 1	955459 1
Piastra di fissaggio con tasselli in plastica Modello 1	955827 1
Portautensili Easyfix 90° Profondità utile 150 mm	955565 150
Armadietto di lavaggio oculare Combibox	098579
Set di tasselli in plastica e viti Modello 4	955824 4
Supporto in plastica Easyfix Larghezza 296 mm	955790 296