



Set di giraviti dinamometrici „Dinaplus“, Modello: 15



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	659990 15
GTIN	2050001890184
Classe articolo	66F

Descrizione

Esecuzione:

Giravite dinamometrico in alluminio anodizzato. Utilizzo semplice, **senza impostazioni**, poiché **si regola automaticamente inserendo la lama** - ogni lama ha un valore di coppia perfettamente preimpostato. Lama munita di fascetta colorata per l'individuazione rapida della dimensione corretta della vite.

Uso:

TX6/6IP – 0,6 Nm; TX7/7IP – 0,9 Nm; TX8/8IP – 1,2 Nm; TX9/9IP – 1,4 Nm; TX10/10IP – 2,0 Nm; TX15/15IP – 3,0 Nm; TX20/20IP – 5,0 Nm.

Fornitura:

Cad. 1 lama n. art. 659995: Dim. TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20

Cad. 1 lama n. art. 659996: Dim. 6IP; 7IP; 8IP; 9IP; 10IP; 15IP; 20IP

Supporto per giravite dinamometrico n. art. 659991: 1 pz.

Descrizione tecnica

Campo di coppia	0,6 - 5 Nm
Profilo di manovra	Giraviti per viti con impronta Torx®
Segnalazione dello sblocco	acusticamente

Segnalazione dello sblocco	tattile
Precisione di misura della coppia	±6 %
Metrologia	meccanico
Direzione di serraggio	Serraggio orario
Regolabilità del valore di soglia	non regolabile
Dati protocollabili	no
Risoluzione	Nm
Tipo di collegamento	Lama intercambiabile
Impostazione del valore di soglia	preimpostata
Principio di rilascio	Corsa di rilascio breve meccanica
Feedback	"attivazione"
Metodo di misura	Coppia
Serie	Dinaplus
Tipo di prodotto	giraviti dinamometrici

Accessori

Lama intercambiabile Torque perTorxPlus Impronta Torx Plus® 6IP	659996 6IP
Lama intercambiabile Torque perTorx® impronta Torx® TX6	659995 TX6
Lama intercambiabile Torque perTorx® impronta Torx® TX15	659995 TX15
Lama intercambiabile Torque perTorxPlus Impronta Torx Plus® 9IP	659996 9IP
Lama intercambiabile Torque perTorxPlus Impronta Torx Plus® 15IP	659996 15IP
Lama intercambiabile Torque perTorx® impronta Torx® TX9	659995 TX9
Lama intercambiabile Torque perTorxPlus Impronta Torx Plus® 7IP	659996 7IP
Portainseriti per giravite dinamometrico Coppia massima 500 cNm	659991 500

Lama intercambiabile Torque perTorx® impronta Torx® TX7	659995 TX7
Lama intercambiabile Torque perTorxPlus Impronta Torx Plus® 20IP	659996 20IP
Lama intercambiabile Torque perTorx® impronta Torx® TX20	659995 TX20
Lama intercambiabile Torque perTorxPlus Impronta Torx Plus® 8IP	659996 8IP
Lama intercambiabile Torque perTorx® impronta Torx® TX8	659995 TX8
Lama intercambiabile Torque perTorxPlus Impronta Torx Plus® 10IP	659996 10IP
Lama intercambiabile Torque perTorx® impronta Torx® TX10	659995 TX10