



## Trapano avvitatori a batteria, Modello: M12FDD2-6



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	070210 M12FDD2-6
GTIN	4058546029920
Classe articolo	03L

### Descrizione

#### Esecuzione:

**MILWAUKEE – Trapani avvitatori a batteria** Potenti trapani avvitatori a batteria a 2 velocità con rotazione oraria e antioraria. Batterie REDLITHIUM™ con **controllo monocella** e **indicazione dello stato di carica**. Robusta **scatola degli ingranaggi in metallo** per garantire una lunga durata. **Mandrino autoserrante in metallo FIXTEC** con bloccaggio del mandrino. Illuminazione a LED del campo di lavoro. Impugnatura con rivestimento morbido per elevata praticità di utilizzo.

- **Motore senza spazzole POWERSTATE™ per più potenza con maggiore compattezza (lunghezza 151 mm).**
- **Elettronica REDLINK PLUS™ per una gestione intelligente della potenza e protezione contro i sovraccarichi.**
- **Regolazione di coppia elettronica in 16 posizioni più impostazione foratura.**

#### Vantaggi:

Elettronica REDLINK PLUS™.

#### Fornitura:

Inclusi 2x batterie agli ioni di litio da 12 V / 6,0 Ah, caricabatterie, clip da cintura, custodia HD.

#### Nota:

Per batterie di ricambio e caricabatterie adatti vedi n. art. 073814, n. art. 073815, n. art. 073829 e n. art. 073840.

## Descrizione tecnica

Ø Massimo punta elicoidale per legno	35 mm
Struttura del motore	Motore senza spazzole
Vibrazione massima a norma EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Denominazione originale prodotto	M12FDD-602X
adatto per materiale	Acciaio
adatto per materiale	Legno
Campo di serraggio mandrino autoserrante	1,5 - 13 mm
Ø Massimo punta elicoidale per acciaio	13 mm
Tipo di batteria	Ioni di litio
Numero massimo giri 1 velocità	0 - 450 min <sup>-1</sup>
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Milwaukee tipo B 12 V
Tensione batteria	12 V
Numero massimo giri 2 velocità	1700 min <sup>-1</sup>
Peso	1,5 kg
Coppia massima duro	44 Nm
Capacità batteria	6 Ah
Imballaggio	Valigetta (HD=Heavy Duty)
Numero di batterie contenute	2
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Utilizzo tipico	Strong
Tipo di prodotto	Trapano avvitatore

## Accessori

Caricabatterie Modello M1218C	073840 M1218C
Attacco per serraggio angolare Modello OSD2	073920 OSD2

Attacco per serraggio angolare Modello WB1	073920 WB1
Sistema agli ioni di litio M12B6 Tipo batteria MB12	073829 MB12
Caricabatterie Modello M1218FC	073840 M1218FC