



Set di 24 utensili per elettricisti in borsa portautensili per elettricisti, Numero pezzi: 24



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	686013 24
GTIN	4062406773540
Classe articolo	66H

Descrizione

Esecuzione:

Borse in tessuto di alta qualità dotate di pratici set di utensili in grado di accompagnarti nelle tue attività quotidiane.

Fornitura:

Flessometro: 1 pz. n. art. 462014 Dim. 3

Set di chiavi maschio esagonali piegate, lunghe, con testa sferoidale: 1 pz. n. art. 627225 Dim. 9 (1,5 – 10 mm)

Giravite per viti con intaglio, isolato a norme VDE: cad. 1 pz. n. art. 663301 Dim. 3,5; 5,5

Cercafase bipolari: 1 pz. n. art. 665050 Dim. 3

Giravite per viti con impronta a croce Phillips, isolato a norme VDE: cad. 1 pz. n. art. 668631 Dim. 1, 2

Pinza universale, isolata a norme VDE: 1 pz. n. art. 701852 Dim. 180

Pinza regolabile, isolata a norme VDE: 1 pz. n. art. 705746 Dim. 250

Pinza a becchi mezzotondi diritti, isolata a norme VDE: 1 pz. n. art. 713351 Dim. 200

Tronchese a tagliante laterale, isolato a norme VDE: 1 pz. n. art. 725351 Dim. 160

Utensili spelacavi a molla: 1 pz. n. art. 728043 Dim. 6 – 25

Spellafili di precisione, a regolazione continua: 1 pz. n. art. 728501 Dim. 016-08

Chiave regolabile a rullino, isolata a norme VDE: 1 pz. n. art. 814006 Dim. 200

Coltello multiuso: 1 pz. n. art. 845039 Dim. 160

LED-Lampada tascabile LED-LENSER: 1 pz. n. art. 081437 Dim. BLACK

Borsa portautensili per elettricisti: 1 pz. n. art. 692260 Dim. 1

Nota:

L'utensile viene consegnato sfuso.

Descrizione tecnica

Numero pezzi	24
Profilo di manovra	Chiavi a bussola con bocca esagonale
Profilo di manovra	Chiavi maschio esagonali
Profilo di manovra	Giraviti a intaglio
Tipo di prodotto	Set di utensili

Accessori

Lampade tascabili a LED con batterie Colore BLACK	081437 BLACK
Giravite per elettricisti per viti con intaglio interamente isolati Larghezza delle punte b 5,5 mm	663301 5,5
Cacciavite per elettricisti per viti con impronta a croce Phillips interamente isolati Dim. dell'impronta a croce 2	668631 2
Tronchese a tagliente laterale isolamento a norme VDE Lunghezza complessiva 160 mm	725351 160
Pinza regolabile manici rivestiti a norma VDE Lunghezza complessiva 250 mm	705746 250
Cercafase unipolare Larghezza dei taglienti 3 mm	665050 3
Chiave regolabile a rullino con manico rivestito Lunghezza complessiva 200 mm	813961 200
Spellafili di precisione a regolazione continua Per Ø Conduttore 016-08 mm	728501 016-08
Utensile spellacavi a molla Per Ø Cavo 6-25 mm	728043 6-25
Pinza a becchi mezzotondi diritti isolata a norme VDE Lunghezza complessiva 200 mm	713351 200
Giravite per elettricisti per viti con intaglio interamente isolati Larghezza delle punte b 3,5 mm	663301 3,5
Cacciavite per elettricisti per viti con impronta a croce Phillips interamente isolati Dim. dell'impronta a croce 1	668631 1

Coltello multiuso con impugnatura in zinco pressofuso 18 mm Lunghezza complessiva 160 mm	845039 160
Borsa portautensili per elettricisti in tessuto Modello 1	692260 1
Flessometro Lunghezza del nastro 5 m	462010 5
Set di chiavi maschio esagonali piegate esecuzione nichelata Numero di giraviti 9	627225 9
Pinza universale al vanadio isolata a norme VDE Lunghezza complessiva 180 mm	701852 180