

**HOLEX****Maschi a macchina per fori passanti + punte elicoidali per prefori HOLEX  
Clever Tap, Per filettatura metrica: M3-12****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	146724 M3-12
GTIN	4067263802976
Classe articolo	12H

**Descrizione****Esecuzione:**

Gli utensili sistemati in appositi supporti possono essere sfilati con facilità.

Composto da maschi a macchina M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 e punte elicoidali per prefori  
Dim. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2.

**Contenuto:**

cad. 1 maschio a macchina M3 – M12 n. art. 131265 e punte a carotare n. art. 114031.

**Descrizione tecnica**

Per filettatura metrica	M3 – M12
Serie	CleverTap
Tipo di filettatura	M
Angolo di filetto	60 grado
Norma	DIN 371
Norma	DIN 376

Colore collarino	verde
Tipo di prodotto	Maschi a filettare

## Accessori

Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm oppure pollici) 10,2	114031 10,2
Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm oppure pollici) 2,5	114031 2,5
Maschio a macchina HOLEX Clever TapForma B DIN 371/376 M M10	131265 M10
Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm oppure pollici) 4,2	114031 4,2
Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm oppure pollici) 6,8	114031 6,8
Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm oppure pollici) 8,5	114031 8,5
Maschio a macchina HOLEX Clever TapForma B DIN 371/376 M M8	131265 M8
Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm oppure pollici) 3,3	114031 3,3
Maschio a macchina HOLEX Clever TapForma B DIN 371/376 M M5	131265 M5
Maschio a macchina HOLEX Clever TapForma B DIN 371/376 M M4	131265 M4
Maschio a macchina HOLEX Clever TapForma B DIN 371/376 M M6	131265 M6
Maschio a macchina HOLEX Clever TapForma B DIN 371/376 M M12	131265 M12
Cassetta vuota Modello 4	146961 4
Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm oppure pollici) 5	114031 5
	131265 M3

Maschio a macchina HOLEX Clever TapForma B DIN  
371/376 M M3

---