



Trapano avvitatore a batteria senza batteria né caricabatterie, Modello: M12FDD2-2



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	070214 M12FDD2-2
GTIN	4058546376666
Classe articolo	03L

Descrizione

Esecuzione:

MILWAUKEE – Trapani avvitatori a batteria

Potenti trapani avvitatori a batteria a 2 velocità con rotazione oraria e antioraria.

Robusta **scatola degli ingranaggi in metallo** per garantire una lunga durata.

Mandrino autoserrante in metallo FIXTEC con bloccaggio del mandrino.

Illuminazione a LED del campo di lavoro. Impugnatura con rivestimento morbido per elevata praticità di utilizzo.

- **Motore senza spazzole POWERSTATE™ per più potenza con maggiore compattezza (lunghezza 168 mm).**
- **Elettronica REDLINK PLUS™ per una gestione intelligente della potenza e protezione contro i sovraccarichi.**
- **Regolazione di coppia elettronica in 16 posizioni più gradino di foratura.**

Vantaggi:

Elettronica REDLINK PLUS™.

Nota:

Per batterie di ricambio e caricabatterie adatti vedi a partire da n. art. 073815 e n. art. 073840.

Descrizione tecnica

Campo di serraggio mandrino autoserrante	1,5 - 13 mm
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Numero massimo giri 1 velocità	0 - 450 min ⁻¹
Ø Massimo punta elicoidale per acciaio	13 mm
Struttura del motore	Motore senza spazzole
Coppia massima duro	37 Nm
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Milwaukee tipo B 12 V
Ø Massimo punta elicoidale per legno	35 mm
Peso	1,2 kg
Numero massimo giri 2 velocità	1700 min ⁻¹
Imballaggio	Valigetta (HD=Heavy Duty)
Utilizzo tipico	Strong
Vibrazione massima a norma EN	< 2,5 m/s ²
adatto per materiale	Acciaio
adatto per materiale	Legno
Tipo di prodotto	Trapano avvitatore
USP1	12 V, 2 velocità
USP2	Motore senza spazzole, campo di serraggio del mandrino autoserrante 1,5-13, senza batteria e caricabatterie

Accessori

Attacco per serraggio angolare Modello WB1	073920 WB1
Attacco per serraggio angolare Modello OSD2	073920 OSD2
Caricabatterie Modello M1218C	073840 M1218C
Sistema agli ioni di litio M4B2/M12B2 Tipo batteria MB12	073814 MB12
Caricabatterie Modello M1218FC	073840 M1218FC