

Garant GREENPLUS

## Detergenti a ultrasuoni GARANT GreenPlus Sonic Protect CP, Protezione contro la corrosione, Contenuto: 1l



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	088019 1
GTIN	4067263733157
Classe articolo	01L

### Descrizione

#### Esecuzione:

**Detergenti a ultrasuoni GARANT GreenPlus:** le migliori prestazioni con la massima flessibilità. Lavori con pezzi dalle geometrie complesse e con superfici delicate? Allora la serie Sonic Cleaner è la soluzione giusta per te. La linea di prodotti per la pulizia GARANT GreenPlus, specificamente studiata per gli impianti a ultrasuoni, comprende detergenti alcalini, acidi e neutri adatti a un'ampia gamma di materiali e campi di applicazione. I detergenti altamente concentrati possono essere diluiti a seconda delle esigenze e del livello di sporcizia, assicurando una pulizia efficace già a temperatura ambiente. In questo modo viene garantito uno sfruttamento ottimale del mezzo. La lunga durata permette inoltre un risparmio in termini di tempo e denaro. Tutti i prodotti Sonic Cleaner sono **senza etichettatura, biodegradabili, senza VOC e privi di silicati**. Questa soluzione ti permetterà di semplificare la gestione interna, garantendo la protezione dei tuoi dipendenti e la salvaguardia dell'ambiente.

Sonic Protect CP, additivo **anticorrosivo** per materiali metallici soggetti a corrosione come ad esempio acciaio, ghisa grigia e metallo duro. I materiali sono rivestiti con una pellicola protettiva molecolare che consente la conservazione temporanea. Sonic Protect CP è a bassa schiuma, facile da lavare - sono possibili processi di rivestimento o indurimento successivi. Combinabile con Sonic Cleaner AL-E, AL-D e N. Utilizzabile anche nei bagni di passivazione o a immersione e come prodotto per il trattamento dell'acqua.

#### Uso:

Per apparecchi per la pulizia a ultrasuoni.

Aggiunta per materiali metallici soggetti a corrosione come ad esempio acciaio, ghisa grigia e metalli duri.

**Per:**

I materiali vengono rivestiti con una pellicola di protezione molecolare in grado di fornire una protezione temporanea contro la corrosione. I processi di rivestimento o tempra successivi non vengono compromessi.

---

## Descrizione tecnica

Rapporto di miscela	0,5 - 2,5 %
Capacità per liquido	1 l
Temperatura di immagazzinamento	20 - 80 °C
Valore pH	8,6
Sostenibilità	GARANT GreenPlus
Serie	GreenPlus
Attributo del nome del prodotto	Protezione contro la corrosione
Tipo di prodotto	Potente detergente a ultrasuoni