

Garant
Giravite per viti Torx® e a testa esagonale, Numero degli utensili: 15

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	953182 15
GTIN	4067263723417
Classe articolo	91A

Descrizione
Esecuzione:

Assortimenti standard di utensili in alloggiamenti in espanso rigido bicolore in PE. La struttura non porosa dell'espanso è impermeabile e resistente agli oli. **Strato superiore color antracite**, quello inferiore **di contrasto color grigio** mette in evidenza gli utensili mancanti.

Fornitura:

Inserto in espanso rigido vuoto n. art. 952001 Dim. 953182: 1 pz.

Chiave maschio esagonale GARANT n. art. 627722 Dim. 2; 2,5: cad. 1 pz.

Chiavi maschio esagonali GARANT n. art. 627742 Dim. 3; 4; 5; 6; 8: cad. 1 pz.

Giravite GARANT per viti Torx® n. art. 625332 Dim. TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25: cad. 1 pz.

Descrizione tecnica

Profondità	500 mm
Esecuzione	con giraviti
Larghezza in G	8
Larghezza	200 mm
Numero degli utensili	15
Profondità in G	20
Forma in espanso rigido LD45, spessore	30 mm
Riempimento di un cassetto in G	8x20

Tipo di prodotto	Inserto in espanso rigido
------------------	---------------------------

Accessori

Alloggiamento in espanso rigido per assortimenti di utensili per set in espanso rigido 953182	952001 953182
---	---------------

Chiave maschio esagonale, diritta, con impugnatura bicomponente in Haptoprene Esagono 2 mm	627722 2
--	----------

Chiave maschio esagonale, diritta, con impugnatura bicomponente in Haptoprene Esagono 2,5 mm	627722 2,5
--	------------

Giravite sferopoliedrico esagonale, con impugnatura bicomponente in Haptoprene Esagono 3 mm	627742 3
---	----------

Giravite sferopoliedrico esagonale, con impugnatura bicomponente in Haptoprene Esagono 4 mm	627742 4
---	----------

Giravite sferopoliedrico esagonale, con impugnatura bicomponente in Haptoprene Esagono 5 mm	627742 5
---	----------

Giravite sferopoliedrico esagonale, con impugnatura bicomponente in Haptoprene Esagono 6 mm	627742 6
---	----------

Giravite sferopoliedrico esagonale, con impugnatura bicomponente in Haptoprene Esagono 8 mm	627742 8
---	----------

Giravite per viti Torx®, con impugnatura bicomponente in Haptoprene® Impronta Torx® TX10	625332 TX10
--	-------------

Giravite per viti Torx®, con impugnatura bicomponente in Haptoprene® Impronta Torx® TX15	625332 TX15
--	-------------

Giravite per viti Torx®, con impugnatura bicomponente in Haptoprene® Impronta Torx® TX20	625332 TX20
--	-------------

Giravite per viti Torx®, con impugnatura bicomponente in Haptoprene® Impronta Torx® TX25	625332 TX25
--	-------------

Giravite per viti Torx®, con impugnatura bicomponente in Haptoprene® Impronta Torx® TX6	625332 TX6
---	------------

Giravite per viti Torx®, con impugnatura bicomponente in Haptoprene® Impronta Torx® TX7	625332 TX7
---	------------

Giravite per viti Torx®, con impugnatura bicomponente in Haptoprene® Impronta Torx® TX8	625332 TX8
---	------------

Giravite per viti Torx®, con impugnatura bicomponente in Haptoprene® Impronta Torx® TX9

625332 TX9