

**melabo****Levigatrice roto-orbitale senza batteria, Modello: SXALTX125****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	077317 SXALTX125
GTIN	4061792195189
Classe articolo	03D

**Descrizione****Esecuzione:**

Levigatrice roto-orbitale piatta a batteria dal design ergonomico e con peso ridotto per lavorare senza fatica.

- **Comoda conduzione vicina alla superficie della macchina grazie all'altezza di ingombro ridotta.**
- **Regolazione continua della velocità per l'esecuzione di lavori con un numero di giri specifico per il materiale.**
- **Lavori con un ridotto numero di vibrazioni grazie a una elevata silenziosità.**
- **Area dell'impugnatura con superficie morbida antiscivolo.**
- **L'avvio dolce riduce al minimo i difetti superficiali durante l'applicazione.**
- **Esclusivo motore senza spazzole per la massima efficienza di rettifica anche durante il funzionamento continuo.**
- **Platello con multiforo per un'aspirazione efficace e una maggiore durata del materiale abrasivo.**
- **Con sacchetto per la polvere in tessuto facile da svuotare, per lavorare senza aspiratore.**
- **Possibilità di collegamento a un aspiratutto con manicotto 630798000.**
- **Il freno motore e il freno a disco consentono un rapido appoggio della macchina.**
- **Il protettore rimovibile protegge le superfici adiacenti e aumenta la durata del platello.**
- **Con punto di fissaggio per cinghie di sicurezza per i lavori ad altezze elevate.**

**Vantaggi:**

**Batterie compatibili al 100 % - adesso anche multiproduttore.**

Tutti gli apparecchi e gli accumulatori da 18 V dei partner CAS sono completamente compatibili tra di loro. CAS sta per "Cordless Alliance System".

**Fornitura:**

Inclusi platorello, 1× carta abrasiva, sacchetto per polvere, chiave esagonale, senza batteria e caricabatterie.

**Nota:**

Mola abrasiva adatta a 8 fori n. art. 567745 e ABRANET n. art. 567802.

Per batterie e caricabatterie adatti vedi n. art. 073870 - 073890.

---

**Descrizione tecnica**

Tensione batteria	18 V
Numero di oscillazioni	4000 - 10000 min <sup>-1</sup>
Numero di batterie contenute	0
Peso	1,1 kg
Tipo di batteria	Ioni di litio
Ø Platorello	125 mm
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Vibrazione massima a norma EN	1,1 m/s <sup>2</sup>
Corsa del circuito oscillante	2 mm
Denominazione originale prodotto	SXA 18 LTX 125 BL
Tipo di prodotto	Levigatrici roto-orbitali