



## Apparecchio per la pulizia a ultrasuoni Elmasonic xtra ST, Modello: 160



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	082002 160
GTIN	4250004100350
Classe articolo	04S

### Descrizione

#### Esecuzione:

Per rimuovere oli, grassi, abrasivi e lucidanti, residui di colore, fondenti, strati di ossido, cokefazioni, scorie su quasi tutte le superfici anche in punti difficilmente accessibili, garantendo la massima protezione dell'oggetto da pulire. Utilizzare specifici detergenti ad alta efficienza a seconda del tipo di sporcizia e di sostanza attiva presenti. La parte da pulire deve essere completamente immersa nel liquido pulente.

Elmasonic xtra ST è l'apparecchio a ultrasuoni ideale per rimuovere lo sporco più ostinato ed è particolarmente indicato per le operazioni più complesse nel settore della pulizia industriale.

- **2 frequenze ultrasoniche selezionabili (25 kHz per lo sporco più ostinato e 45 kHz per una pulizia delicata).**
- **Funzione Sweep integrata per una distribuzione uniforme dell'effetto ultrasonico nell'intero bagno di pulizia.**
- **La funzione Pulse commutabile aumenta la potenza massima degli ultrasuoni.**
- **Funzione Dynamic (la potenza ultrasonica può essere temporaneamente aumentata fino al 20%).**
- **Vaschetta robusta in acciaio legato saldato.**

#### Fornitura:

Senza cestello.

#### Nota:

Ulteriori misure ed esecuzioni su richiesta. Il cestello adatto è disponibile ai n. art. 082101 (Elmasonic Select), 081204 (Elmasonic xtra TT) e 081203 (Elmasonic xtra ST). I detergenti per la pulizia a ultrasuoni e gli agenti anticorrosivi si trovano ai n. art. 088015 – 088019. Per coperchi di protezione adatti vedi n. art. 082105. Ulteriori accessori disponibili su richiesta.

## Descrizione tecnica

Lunghezza cestello	480 mm
Larghezza cestello	525 mm
Tensione nominale	400 V
Capacità di riscaldamento	7500 W
Lunghezza degli strumenti	935 mm
Alimentazione	Alimentazione di rete
Denominazione originale prodotto	xtra ST 1600H
Peso	93 kg
Altezza vaschetta di pulizia	415 mm
Potenza massima degli ultrasuoni	7200 W
Larghezza degli strumenti	865 mm
Volume	156,3 l
Volume di lavoro consigliato	133 l
Tipo di prodotto	Apparecchio per la pulizia a ultrasuoni

## Accessori

Cestello xtra ST 160	082103 160
Coperchio di protezione xtra ST 160	082105 160