

**Apparecchio per la pulizia a ultrasuoni Elmasonic xtra ST, Modello: 250****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	082002 250
GTIN	4250004100367
Classe articolo	04S

Descrizione**Esecuzione:**

Per rimuovere oli, grassi, abrasivi e lucidanti, residui di colore, fondenti, strati di ossido, cokefazioni, scorie su quasi tutte le superfici anche in punti difficilmente accessibili, garantendo la massima protezione dell'oggetto da pulire. Utilizzare specifici detergenti ad alta efficienza a seconda del tipo di sporcizia e di sostanza attiva presenti. La parte da pulire deve essere completamente immersa nel liquido pulente.

Elmasonic xtra ST è l'apparecchio a ultrasuoni ideale per rimuovere lo sporco più ostinato ed è particolarmente indicato per le operazioni più complesse nel settore della pulizia industriale.

- **2 frequenze ultrasoniche selezionabili (25 kHz per lo sporco più ostinato e 45 kHz per una pulizia delicata).**
- **Funzione Sweep integrata per una distribuzione uniforme dell'effetto ultrasonico nell'intero bagno di pulizia.**
- **La funzione Pulse commutabile aumenta la potenza massima degli ultrasuoni.**
- **Funzione Dynamic (la potenza ultrasonica può essere temporaneamente aumentata fino al 20%).**
- **Vaschetta robusta in acciaio legato saldato.**

Fornitura:

Senza cestello.

Nota:

Ulteriori misure ed esecuzioni su richiesta. Il cestello adatto è disponibile ai n. art. 082101 (Elmasonic Select), 081204 (Elmasonic xtra TT) e 081203 (Elmasonic xtra ST). I detergenti per la pulizia a ultrasuoni e gli agenti anticorrosivi si trovano ai n. art. 088015 – 088019. Per coperchi di protezione adatti vedi n. art. 082105. Ulteriori accessori disponibili su richiesta.

Descrizione tecnica

Altezza vaschetta di pulizia	485 mm
Alimentazione	Alimentazione di rete
Larghezza cestello	630 mm
Lunghezza degli strumenti	1080 mm
Capacità di riscaldamento	7500 W
Denominazione originale prodotto	xtra ST 2500H
Peso	107 kg
Larghezza degli strumenti	915 mm
Potenza massima degli ultrasuoni	8000 W
Lunghezza cestello	575 mm
Tensione nominale	400 V
Volume	245,1 l
Volume di lavoro consigliato	215 l
Tipo di prodotto	Apparecchio per la pulizia a ultrasuoni

Accessori

Cestello xtra ST 250	082103 250
Coperchio di protezione xtra ST 250	082105 250