



Giraviti portainserti con portabit e cricchetto reversibile a dentatura fine "Zyklop Pocket" con bit da 1/4 pollice con cricchetto e magnete, Numero pezzi: 13



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	676635 13
GTIN	4013288221834
Classe articolo	63H

Descrizione

Esecuzione:

Cricchetto Zyklop compatto con portabit integrato. L'attacco diretto magnetico trasforma il cricchetto da 3/8 pollice in un giravite a cricchetto con portabit da 1/4 pollice. La testina del cricchetto, liberamente orientabile, può essere fissata in 5 posizioni definite. Il cricchetto reversibile a dentatura fine presenta 72 denti e un angolo di richiamo di 5°.

Per:

Bit da 1/4 pollice con gambo C 6,3.

Contenuto:

Bit, lunghezza 25 mm, C6,3 per Phillips: Cad. 1 pz. n. art. 675520 Dim. 1/25; 2/25

Bit, lunghezza 25 mm, C6,3 per Pozidriv: Cad. 1 pz. n. art. 675540 Dim. 1/25; 2/25

Bit, lunghezza 25 mm, C6,3 per esagono incassato: Cad. 1 pz. Dim. 3; 4; 5; 6

Bit, lunghezza 25 mm, C6,3 per poligono interno Torx®: cad. 1 pz. Dim. TX10; TX15; TX20; TX25

Descrizione tecnica

Profilo di manovra	Chiavi maschio esagonali
Profilo di manovra	Giravite per viti Pozidriv
Profilo di manovra	Giraviti per viti con impronta Torx®

Profilo di manovra	Chiavi maschio esagonali
Denominazione originale prodotto	8009 Zyklop Pocket Set 1
Lunghezza complessiva	133 mm
Attacchi per bit	D 6,3
Tipo di prodotto	Utensile bit

Accessori

Bit per Phillips, 1/4 pollice C 6,3BiTorsion Dim. dell'impronta a croce / Lunghezza complessiva 1/25 mm	675520 1/25
Bit per Phillips, 1/4 pollice C 6,3BiTorsion Dim. dell'impronta a croce / Lunghezza complessiva 2/25 mm	675520 2/25
Bit per Pozidriv, 1/4 pollice C 6,3BiTorsion Dim. dell'impronta a croce / Lunghezza complessiva 1/25 mm	675540 1/25
Bit per Pozidriv, 1/4 pollice C 6,3BiTorsion Dim. dell'impronta a croce / Lunghezza complessiva 2/25 mm	675540 2/25