



## Set di bit KK400 RA con utensile di manovra 17 pezzi, Numero pezzi: 17



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	676212 17
GTIN	4013288222879
Classe articolo	63H

### Descrizione

#### Esecuzione:

Impugnatura ergonomica bicomponente con incavi di presa e gradevole tattilità per garantire un'elevata trasmissione della forza ed effettuare lavori senza fatica. Per rotazione oraria e antioraria (con levetta di conversione). Il cricchetto integrato a dentatura fine (80 denti / angolo di richiamo 4,5°) semplifica e velocizza l'avvitamento, senza necessità di faticose applicazioni successive. Con portabit Rapidaptor.

Assortimenti di utensili Kraftform Kompakt® selezionati in base all'esperienza pratica, composti da bit e utensili di manovra **per utilizzo a mano e a macchina. Impugnatura portalamina Kraftform** con attacco a cambio rapido per bit da 1/4 pollice con codolo C 6,3 ed E 6,3.

#### Contenuto:

Bit, lunghezza 89 mm, E 6,3, per viti con impronta a croce Phillips: Cad. 1 pz. n. art. 674200 Dim. 2/89; 3/89

Bit, lunghezza 89 mm, E 6,3, per viti Pozidriv: Cad. 1 pz. n. art. 674220 Dim. 2/89; 3/89

Bit, lunghezza 89 mm, E 6,3 per esagono incassato: cad. 1 pz. n. art. 674247 Dim. 3/89; 4/89; 5/89; 6/89; 8/89

Bit, lunghezza 89 mm, E 6,3, per poligono interno Torx®: cad. 1 pz. n. art. 674250 Dim. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

Bit, lunghezza 89 mm, E 6,3, per viti con intaglio: Cad. 1 pz. n. art. 674260 Dim. 5,5/89

Impugnatura per cacciavite: 1 pz. n. art. 676657 Dim. 6,3

### Descrizione tecnica

Denominazione originale prodotto	KK 400 RA Set 1
----------------------------------	-----------------

Profilo di manovra	Chiavi maschio esagonali
Profilo di manovra	Giravite per viti Pozidriv
Profilo di manovra	Giraviti a intaglio
Profilo di manovra	Chiavi maschio esagonali
Profilo di manovra	Giraviti per viti con impronta Torx®
Codolo esagonale per bit	E 6,3
Utensile di manovra	Porta giraviti
Utensile di manovra	Cricchetto con adattatore 1/4 pollici
Utensile di manovra	Cricchetto con adattatore 1/4 pollici
Tipo di prodotto	Utensile bit

## Accessori

Bit per viti Phillips, 1/4 pollice E 6,3 Dimensione dell'impronta a croce / Lunghezza complessiva 2/89 mm	674200 2/89
Bit per viti Phillips, 1/4 pollice E 6,3 Dimensione dell'impronta a croce / Lunghezza complessiva 3/89 mm	674200 3/89
Bit per viti Pozidriv, 1/4 pollice E 6,3 Dimensione dell'impronta a croce / Lunghezza complessiva 2/89 mm	674220 2/89
Bit per viti Pozidriv, 1/4 pollice E 6,3 Dimensione dell'impronta a croce / Lunghezza complessiva 3/89 mm	674220 3/89
Bit per esagono, lungo, 1/4 pollice E 6,3 impronta Hex-Plus Esagono / Lunghezza complessiva 3/89 mm	674247 3/89
Bit per esagono, lungo, 1/4 pollice E 6,3 impronta Hex-Plus Esagono / Lunghezza complessiva 4/89 mm	674247 4/89
Bit per esagono, lungo, 1/4 pollice E 6,3 impronta Hex-Plus Esagono / Lunghezza complessiva 5/89 mm	674247 5/89
Bit per esagono, lungo, 1/4 pollice E 6,3 impronta Hex-Plus Esagono / Lunghezza complessiva 6/89 mm	674247 6/89
Bit per viti Torx®, lungo, 1/4 pollice E 6,3 Profilo Torx® / Lunghezza complessiva TX10 mm	674250 TX10
	674250 TX15

Bit per viti Torx®, lungo, 1/4 pollice E 6,3 Profilo Torx® /  
Lunghezza complessiva TX15 mm

Bit per viti Torx®, lungo, 1/4 pollice E 6,3 Profilo Torx® /  
Lunghezza complessiva TX20 mm

674250 TX20

Bit per viti Torx®, lungo, 1/4 pollice E 6,3 Profilo Torx® /  
Lunghezza complessiva TX25 mm

674250 TX25

Bit per viti Torx®, lungo, 1/4 pollice E 6,3 Profilo Torx® /  
Lunghezza complessiva TX30 mm

674250 TX30

Bit per viti Torx®, lungo, 1/4 pollice E 6,3 Profilo Torx® /  
Lunghezza complessiva TX40 mm

674250 TX40

Bit per viti con intaglio, 1/4 pollice E 6,3 Larghezza delle  
punte / Lunghezza complessiva 5,5/89 mm

674260 5,5/89

Impugnatura a T per bit da 1/4 pollice con cricchetto  
integrato e mandrino a cambio rapido Attacco esagonale  
6,3 mm

676657 6,3