

**Set da 15 per biciclette 5 pezzi, Numero di utensili: 5****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	680703 5
GTIN	4013288222190
Classe articolo	63H

**Descrizione****Esecuzione:**

Set di utensili per biciclette ultracompatti e leggeri con due bit a 4 vie e tre leve per pneumatici. Con un solo bit è possibile intervenire su quattro diversi profili della vite. Notevole riduzione del peso pari a oltre il 50%. Grazie all'enorme risparmio di spazio, il set da 15 per biciclette è ideale per gli impieghi mobili. La funzionalità dei grandi profili è resa possibile grazie alle piccole impronte a molla. Il bit presenta un esagono di manovra da 1/4 pollice (attacco Wera serie 1) ed è quindi utilizzabile, ad esempio, anche con cricchetti portabit e portabit manuali con Rapidaptor. La leva per pneumatici 9504 è dotata di un attacco da 1/4 pollice per l'uso di un bit da 1/4 pollice. Quando le due leve per pneumatici 9504 sono incastrate l'una sull'altra, è possibile inserire un bit 4 in 1 e ottenere un avvitatore. La leva per pneumatici 9505 combina estrattore valvola e sfiato. La leva per pneumatici e i bit 4 in 1 possono essere uniti. In questo modo, tutto risulta compatto e impossibile da perdere.

Dimensioni: 140x70x25 mm

**Descrizione:**

- **Innovativo bit a 4 vie estremamente compatto: un solo bit per quattro diverse dimensioni delle viti.**
- **Molto poco ingombrante e quindi ideale per gli impieghi mobili.**
- **Supporto compatto, sicuro e molto semplice nelle leve per pneumatici Wera.**
- **L'attacco esagonale della leva per pneumatici consente una coppia fino a 10 Nm.**

- **Notevole riduzione del peso e migliore visione d'insieme degli utensili per l'utilizzo durante le escursioni in bicicletta.**

#### **Vantaggi:**

- **Innovativo bit a 4 vie estremamente compatto: un solo bit per quattro diverse dimensioni delle viti.**
- **Grazie alle leve per pneumatici in plastica rinforzata con fibra di vetro, gli pneumatici possono essere sollevati in modo sicuro dal cerchione senza danneggiarlo. Sollevare lo pneumatico dal cerchione con la prima leva per pneumatici, agganciarla a un raggio ed estrarre lo pneumatico con la seconda leva per pneumatici. Le due leve per pneumatici possono essere incastrate l'una nell'altra e quindi non vengono perse singolarmente.**
- **L'attacco esagonale da 1/4 pollice nella leva per pneumatici 9504 consente di inserire un bit da 1/4 pollice. In questo modo è possibile realizzare facilmente collegamenti a vite.**
- **La leva per pneumatici 9505 può essere utilizzata come estrattore valvola per valvole francesi (Sclaverand) e come sfiato per valvole per auto.**
- **Con i bit 4 in 1 9506 e 9507 è possibile intervenire rispettivamente su quattro dimensioni di viti. Con il bit 4 in 1 9506 quattro dimensioni di viti a esagono incassato (3,0; 4,0; 5,0; 6,0), con il bit 4 in 1 9507 tre dimensioni di viti a esagono incassato (2,5; 5,0; 6,0) e una dimensione di viti TORX® (TX 25). Per utilizzare il profilo rispettivamente più grande, durante l'avvitatura è necessario esercitare una pressione continua contro la forza elastica, in modo da poter svasare il profilo più piccolo e inserire quello più grande.**
- **Quando le leve per pneumatici 9504 sono incastrate l'una sull'altra, è possibile inserire i bit 4 in 1 nell'attacco da 1/4 pollice e ottenere un avvitatore.**
- **Nelle leve per pneumatici 9504 il bit 4 in 1 viene agganciato. La leva per pneumatici 9505 può essere inserita in modo tale che la leva per pneumatici stessa e il bit formino un gruppo compatto.**

#### **Fornitura:**

2× leva per pneumatici con portabit, 105 mm.

1× leva per pneumatici con estrattore valvola, 105 mm.

1× bit 4 in 1 per esagono incassato 3; 4; 5; 6 mm.

1× bit 4 in 1 per poligono interno Torx® TX25 ed esagono incassato 2,5; 5; 6 mm.

## **Descrizione tecnica**

Denominazione originale prodotto	Set da 15 per biciclette
Numero pezzi	5
Profilo di manovra	Giraviti per viti con impronta Torx®
Profilo di manovra	Chiavi maschio esagonali
Tipo di prodotto	Set di utensili

