



## Assortimento di bit "Zyklop Pocket" con utensile di manovra 17 pezzi, Numero pezzi: 17



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	676230 17
GTIN	4013288223050
Classe articolo	63H

### Descrizione

#### Esecuzione:

Assortimenti di utensili Kraftform Kompakt® selezionati in base all'esperienza pratica, composti da bit e utensili di manovra **per utilizzo a mano e a macchina. Impugnatura portalamina Kraftform** con attacco a cambio rapido per bit da 1/4 pollice con codolo C 6,3 ed E 6,3. Cricchetto Zyklop compatto con portabit integrato. Con cricchetto reversibile a dentatura fine (72 denti) e angolo di richiamo di 5°. L'attacco diretto magnetico trasforma il cricchetto da 3/8 pollice in un giravite a cricchetto con portabit da 1/4 pollice.

#### Contenuto:

Bit, **BiTorsion**, lunghezza 25 mm, C 6,3, per viti con impronta a croce Phillips: Cad. 1 pz. n. art. 675520 Dim. 1/25; 2/25

Bit, **BiTorsion**, lunghezza 50 mm, C 6,3, per viti Pozidriv: Cad. 1 pz. n. art. 675540 Dim. 1/25; 2/25

Bit, **BiTorsion**, lunghezza 25 mm, C 6,3, per esagono incassato: Cad. 1 pz. Dim. 3; 4; 5; 6

Bit, **BiTorsion**, lunghezza 25 mm, C 6,3, per viti con impronta Torx®: cad. 1 pz. n. art. 675550 Dim. TX10; TX15; TX20; TX25

Bussole da 1/4 pollice, per esagono esterno: Cad. 1 pz. Dim. 8; 10; 13 mm

Supporto universale: 1 pz. con esagono di manovra esterno da 1/4 pollice

Cricchetto reversibile Zyklop Pocket: 1 pz. n. art. 676635 con testa del cricchetto orientabile

## Descrizione tecnica

Profilo di manovra	Chiavi maschio esagonali
Profilo di manovra	Giravite per viti Pozidriv
Profilo di manovra	Chiavi maschio esagonali
Profilo di manovra	Giraviti per viti con impronta Torx®
Profilo di manovra	Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips
Denominazione originale prodotto	8009 Zyklop Pocket Set 2
Codolo esagonale per bit	C 6,3
Numero pezzi	17
Utensile di manovra	Impugnatura per cacciavite
Lama telescopica incassabile nell'impugnatura	no
Tipo di prodotto	Utensile bit

## Accessori

Bit per Phillips, 1/4 pollice C 6,3BiTorsion Dim. dell'impronta a croce / Lunghezza complessiva 1/25 mm	675520 1/25
Bit per Phillips, 1/4 pollice C 6,3BiTorsion Dim. dell'impronta a croce / Lunghezza complessiva 2/25 mm	675520 2/25
Bit per Pozidriv, 1/4 pollice C 6,3BiTorsion Dim. dell'impronta a croce / Lunghezza complessiva 1/25 mm	675540 1/25
Bit per Pozidriv, 1/4 pollice C 6,3BiTorsion Dim. dell'impronta a croce / Lunghezza complessiva 2/25 mm	675540 2/25
Bit per Torx®, 1/4 pollice C 6,3BiTorsion Impronta Torx® TX10	675550 TX10
Bit per Torx®, 1/4 pollice C 6,3BiTorsion Impronta Torx® TX15	675550 TX15
Bit per Torx®, 1/4 pollice C 6,3BiTorsion Impronta Torx® TX20	675550 TX20
	675550 TX25

Bit per Torx®, 1/4 pollice C 6,3BiTorsion Impronta Torx®  
TX25

Giraviti portainseriti con portabit e cricchetto reversibile a  
dentatura fine "Zyklop Pocket" con bit da 1/4 pollice con  
cricchetto e magnete Numero pezzi 13

676635 13