



Set di completamento da 1/2 pollice, Numero degli utensili: 23



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	953755 23
GTIN	4067263723622
Classe articolo	91A

Descrizione

Esecuzione:

Assortimenti standard di utensili in alloggiamenti in espanso rigido bicolore in PE. La struttura non porosa dell'espanso è impermeabile e resistente agli oli. Strato superiore color antracite, quello inferiore di contrasto color grigio mette in evidenza gli utensili mancanti.

Gli alloggiamenti in espanso rigido riempiono 1/4 (10 G × 8 G oppure 250 × 200 mm) o 1/2 (20 G × 8 G oppure 500 × 200 mm) della superficie utile dei cassettei.

Per:

Carrelli per officina di GARANT con cassettei a estrazione totale e un nuovo passo da **20G × 16G** o 500 × 400 mm (larghezza × profondità).

Fornitura:

Inserto in espanso rigido vuoto n. art. 952001 Dim. 953755: 1 pz.

Bussola poligonale HOLEX n. art. 642520 Dim. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32: cad. 1 pz.

Bussola esagonale HOLEX n. art. 643313 Dim. 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14: cad. 1 pz.

Descrizione tecnica

Profondità in G	20
Larghezza in G	8
Profondità	500 mm
Numero degli utensili	23
Larghezza	200 mm

Esecuzione	con chiave a bussola
Forma in espanso rigido LD45, spessore	30 mm
Riempimento di un cassetto in G	8x20
Quadro di manovra femmina	1/2 pollici
Tipo di prodotto	Inserto in espanso rigido

Accessori

Alloggiamento in espanso rigido per assortimenti di utensili per set in espanso rigido 953755	952001 953755
Bussola poligonale lunga, 1/2 pollice Apertura 10 mm	642520 10
Bussola poligonale lunga, 1/2 pollice Apertura 11 mm	642520 11
Bussola poligonale lunga, 1/2 pollice Apertura 12 mm	642520 12
Bussola poligonale lunga, 1/2 pollice Apertura 13 mm	642520 13
Bussola poligonale lunga, 1/2 pollice Apertura 14 mm	642520 14
Bussola poligonale lunga, 1/2 pollice Apertura 15 mm	642520 15
Bussola poligonale lunga, 1/2 pollice Apertura 16 mm	642520 16
Bussola poligonale lunga, 1/2 pollice Apertura 17 mm	642520 17
Bussola poligonale lunga, 1/2 pollice Apertura 18 mm	642520 18
Bussola poligonale lunga, 1/2 pollice Apertura 19 mm	642520 19
Bussola poligonale lunga, 1/2 pollice Apertura 21 mm	642520 21
Bussola poligonale lunga, 1/2 pollice Apertura 22 mm	642520 22
Bussola poligonale lunga, 1/2 pollice Apertura 24 mm	642520 24
Bussola poligonale lunga, 1/2 pollice Apertura 27 mm	642520 27
Bussola poligonale lunga, 1/2 pollice Apertura 30 mm	642520 30
Bussola poligonale lunga, 1/2 pollice Apertura 32 mm	642520 32
Bussola esagonale, attacco da 1/2 pollice, lunga Esagonale 10 mm	643313 10
Bussola esagonale, attacco da 1/2 pollice, lunga Esagonale 12 mm	643313 12

Bussola esagonale, attacco da 1/2 pollice, lunga Esagonale 14 mm	643313 14
Bussola esagonale, attacco da 1/2 pollice, lunga Esagonale 5 mm	643313 5
Bussola esagonale, attacco da 1/2 pollice, lunga Esagonale 6 mm	643313 6
Bussola esagonale, attacco da 1/2 pollice, lunga Esagonale 7 mm	643313 7
Bussola esagonale, attacco da 1/2 pollice, lunga Esagonale 8 mm	643313 8