

Mahr

### Comparatore digitale i-wi – PROMOZIONE lettura 0,0005 mm, Campo di misura: 12,5mm



#### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	404313 12,5
GTIN	4059192014537
Classe articolo	43A

#### Descrizione

##### Esecuzione:

Comparatore digitale con visualizzazione **molto grande** delle cifre (**11 mm**) e visualizzazione della tolleranza.

##### Funzione Absolut:

Azzeramento possibile in tutte le posizioni, senza perdere il riferimento.

##### Fattore regolabile

Le singole funzioni possono essere bloccate direttamente dal comparatore. Le impostazioni e i valori memorizzati (fattore, preset, tolleranze) non vanno persi neanche in caso di sostituzione della batteria.

Con **sistema radio i-wi integrato** per la trasmissione semplice e senza cavi dei dati di misura a qualsiasi PC.

##### Funzione:

IP42: protezione contro la caduta di gocce d'acqua con inclinazione massima di 15° rispetto alla normale posizione d'uso, nonché protezione contro la penetrazione di corpi estranei con  $\varnothing > 1$  mm; tuttavia, si consiglia di tenere lontani utensili e fili.

##### Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR 2450.

##### Accessori speciali:

## Scheda tecnica

Cavo per la trasmissione dati n. art. 498940.  
Ricevitore radio i-wi n. art. 498912 STICK.

### Descrizione tecnica

Errore massimo intervallo di misurazione parziale	0,002 mm
Spessore della cassa	35 mm
Taratura	C1
Ø Codolo di serraggio h6	8 mm
Risoluzione	0,0005 mm
Limite di errore	0,005 mm
Risoluzione	0,00002 pollici
Numero di batterie contenute	1
Campo di misura	12,5 mm
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 CR2450
Grado di protezione IP	IP 42
Forza di misura	0,65–0,90 N
Ø Alloggiamento	58 mm
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Applicazione radio	Software del produttore
Norma	Norma interna
Risoluzione	mm/pollici
Interfaccia	Sistema radio i-wi MAHR
Interfaccia	Interfaccia USB
Interfaccia	Interfaccia RS232C
Interfaccia	Porta USB
Memorizzazione dei valori di misura	Sistema Reference Lock MAHR
Metrologia	digitale
Tipo di prodotto	Comparatore

### Prodotti correlati

## Scheda tecnica

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/404313-12,5>

---