

**Bussola IMPACT, Numero degli utensili: 12****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	954018 12
GTIN	4067263906674
Classe articolo	91A

Descrizione**Esecuzione:**

Assortimenti standard di utensili in alloggiamenti in espanso rigido bicolore in PE. La struttura non porosa dell'espanso è impermeabile e resistente agli oli. **Strato superiore color antracite**, quello inferiore **di contrasto color grigio** mette in evidenza gli utensili mancanti.

Fornitura:

Inserto in espanso rigido vuoto n. art. 952001 Dim. 954018: 1 pz.

Bussola esagonale IMPACT di HOLEX, 1/2 pollice con magneti n. art. 651005 Dim. 10; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 24: cad. 1 pz.

Prolunga IMPACT di HOLEX da 1/2 pollice n. art. 651400 Dim. 125: 1 pz.

Snodo cardanico IMPACT di HOLEX da 1/2 pollice n. art. 651600: 1 pz.

Descrizione tecnica

Larghezza in G	8
Profondità in G	10
Numero degli utensili	12
Profondità	250 mm
Larghezza	200 mm

Esecuzione	con chiave a bussola
Forma in espanso rigido LD45, spessore	30 mm
Riempimento di un cassetto in G	8x10
Quadro di manovra femmina	1/2 pollici
Tipo di prodotto	Inserto in espanso rigido

Accessori

Alloggiamento in espanso rigido per assortimenti di utensili per set in espanso rigido 954018	952001 954018
Bussola IMPACT con bocca esagonale da 1/2 pollicicon magnete Apertura 10 mm	651005 10
Bussola IMPACT con bocca esagonale da 1/2 pollicicon magnete Apertura 13 mm	651005 13
Bussola IMPACT con bocca esagonale da 1/2 pollicicon magnete Apertura 14 mm	651005 14
Bussola IMPACT con bocca esagonale da 1/2 pollicicon magnete Apertura 15 mm	651005 15
Bussola IMPACT con bocca esagonale da 1/2 pollicicon magnete Apertura 16 mm	651005 16
Bussola IMPACT con bocca esagonale da 1/2 pollicicon magnete Apertura 17 mm	651005 17
Bussola IMPACT con bocca esagonale da 1/2 pollicicon magnete Apertura 18 mm	651005 18
Bussola IMPACT con bocca esagonale da 1/2 pollicicon magnete Apertura 19 mm	651005 19
Bussola IMPACT con bocca esagonale da 1/2 pollicicon magnete Apertura 21 mm	651005 21
Bussola IMPACT con bocca esagonale da 1/2 pollicicon magnete Apertura 24 mm	651005 24
Prolunga IMPACT, 1/2 pollici, F 12,5 Lunghezza complessiva 125 mm	651400 125
Snodo cardanico IMPACT, 1/2 pollici, F 12,5	651600

