

**Bussola IMPACT, Numero degli utensili: 11****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	954015 11
GTIN	4067263906698
Classe articolo	91A

**Descrizione****Esecuzione:**

Assortimenti standard di utensili in alloggiamenti in espanso rigido bicolore in PE. La struttura non porosa dell'espanso è impermeabile e resistente agli oli. **Strato superiore color antracite**, quello inferiore **di contrasto color grigio** mette in evidenza gli utensili mancanti.

**Fornitura:**

Inserto in espanso rigido vuoto n. art. 952001 Dim. 954015: 1 pz.

Bussola IMPACT di HOLEX con attacco esagonale da 3/8 pollice con magnete n. art. 650135 Dim. 7; 8; 10; 13; 14; 15; 16; 17; 19: cad. 1 pz.

Prolunga IMPACT di HOLEX da 3/8 pollice n. art. 650400 Dim. 100: 1 pz.

Snodo cardanico IMPACT di HOLEX da 3/8 pollice n. art. 650600: 1 pz.

**Descrizione tecnica**

Profondità in G	8
Larghezza	200 mm
Profondità	200 mm
Larghezza in G	8

Esecuzione	con chiave a bussola
Numero degli utensili	11
Forma in espanso rigido LD45, spessore	30 mm
Riempimento di un cassetto in G	8×8
Quadro di manovra femmina	3/8 pollici
Tipo di prodotto	Inserto in espanso rigido

## Accessori

Alloggiamento in espanso rigido per assortimenti di utensili per set in espanso rigido 954015	952001 954015
Bussola IMPACT con attacco esagonale da 3/8 pollicicon magnete Apertura 10 mm	650135 10
Bussola IMPACT con attacco esagonale da 3/8 pollicicon magnete Apertura 13 mm	650135 13
Bussola IMPACT con attacco esagonale da 3/8 pollicicon magnete Apertura 14 mm	650135 14
Bussola IMPACT con attacco esagonale da 3/8 pollicicon magnete Apertura 15 mm	650135 15
Bussola IMPACT con attacco esagonale da 3/8 pollicicon magnete Apertura 16 mm	650135 16
Bussola IMPACT con attacco esagonale da 3/8 pollicicon magnete Apertura 17 mm	650135 17
Bussola IMPACT con attacco esagonale da 3/8 pollicicon magnete Apertura 19 mm	650135 19
Bussola IMPACT con attacco esagonale da 3/8 pollicicon magnete Apertura 7 mm	650135 7
Bussola IMPACT con attacco esagonale da 3/8 pollicicon magnete Apertura 8 mm	650135 8
Prolunga IMPACT, 3/8 pollici Lunghezza complessiva 100 mm	650400 100
Snodo cardanico IMPACT, 3/8 pollici	650600