


KOMET
Punta a inserti KOMET KUB Trigon® ABS 50, 3×D, Ø DC: 39,5mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	236635 39,5
GTIN	4047109099821
Classe articolo	24P

Descrizione
Esecuzione:

- **Canale per il truciolo molto ampio mantenendo un'elevata rigidità strutturale.**
- **Posizionamento inserti per fori senza rigature di ritorno ed elevata stabilità dimensionale (in genere $\pm 0,1$ mm).**
- **Con passaggio interno per lubrorefrigerante sui taglienti (geometria ideale per impiego di lubrificazione minimale).**
- **3 – 10 bar di pressione lubrorefrigerante sono sufficienti.**
- **Per impiego fisso e rotante.**
- **Foratura fuori asse: in base al \varnothing fino a 1,5 mm.**

Uso:

Con inserti n. art. 236740 – 237080.

Fornitura:

Incluse viti di serraggio (senza inserti).

Nota:

- **Attenzione! Nei fori passanti si forma un disco. In caso di pezzi rotanti, pericolo di infortunio! Si prega di adottare tutte le precauzioni necessarie.**
- **Su richiesta – tagliente sinistro; – 2×D; – altri \varnothing ; – esecuzioni speciali; – dispositivo antitorsione per ABS per una lavorazione senza vibrazioni con durata massima e bassa rumorosità.**

Descrizione tecnica

Numero taglienti Z	1
Codice ISO Inserto	WOEX 06T304 34-...

Lunghezza utile L ₁	120 mm
Set di viti per inserti	239652 10IP1 (2,8 Nm)
Ø Codolo ABS® D _s	50 mm
Ø Massimo raggiungibile con modulazione	42,5 mm
Serie	KUB Trigon®
Ø Nominale D	39,5
Limite di regolazione massimo V _{max.}	1,5 mm
Sporgenza totale L _A	170 mm
Profondità di foratura per punta a inserti fino a	3×D
Codolo	ABS
Utilizzo foro	Centratura
Utilizzo foro	per foratura trasversale
Utilizzo foro	Foratura obliqua
Utilizzo foro	per foratura trasversale
Utilizzo foro	Conca
Utilizzo foro	Uscita obliqua
Utilizzo foro	Foratura obliqua
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Punta a inserti

Accessori

Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 10IP	674252 10IP
Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 2,8 Nm	211750 2,8
Set di viti di serraggio con impronta Torx Plus® 10 pezzi Trasmissione 10IP1	239652 10IP1
Set di viti di serraggio con impronta Torx Plus® 10 pezzi Trasmissione 10IP	239652 10IP