



Corpo base KOMET TwinKom® per doppio tagliente senza regolazione assiale con codolo ABS®, esecuzione lunga, Ø Dmin. – Ø Dmax.: 64-91mm



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 236682 64-91 |
| GTIN | 4047109262072 |
| Classe articolo | 24F |

Descrizione

Esecuzione:

- **Due modalità di utilizzo: taglienti della stessa misura radiale permettono una velocità di avanzamento doppia; taglienti con misura radiale diversa permettono una maggiore profondità di taglio.**
- **Struttura compatta dell'utensile.**
- **Ugelli sferici regolabili per adduzione mirata del lubrorefrigerante ai taglienti.**
- **In caso di operazioni di barenatura profonda, le scanalature elicoidali agiscono da convogliatore dei trucioli.**
- **Compatibile con lubrificazione minima a 1 canale**

Nota:

Si prega di ordinare il supporto e gli inserti separatamente.

Ulteriori forme e dimensioni con regolazione assiale su richiesta.

Esempio d'ordine:

1× n. art. 236680 Dim. 24–32 – Corpo base doppio tagliente G01.

2× n. art. 236684 Dim. 24–32 – Supporto per doppio tagliente.

10× n. art. 236520 Dim. 18–010 – Inserti per impiego universale (tipo BK8425).

Descrizione tecnica

| | |
|---|------------|
| Lunghezza complessiva $L_{\text{compl.}}$ | 155 mm |
| Ø Codolo ABS® D_s | 63 mm |
| Lunghezza collare L_2 | 13 mm |
| Campo Ø $D_{\text{min.}} - D_{\text{max.}}$ | 64 - 91 mm |

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Esecuzione | esecuzione lunga |
| Codolo | ABS |
| Utilizzo foro | Foratura obliqua |
| Utilizzo foro | Foratura trasversale |
| Utilizzo foro | bombato |
| Passaggio interno per LR | sì |
| Tipo di prodotto | Mandrino |

Accessori

| | |
|---|--------------|
| Supporto KOMET TwinKom® per doppio tagliente $\alpha = 90^\circ$ finitura Supporti 64-91 | 236688 64-91 |
| Supporto KOMET TwinKom® per doppio tagliente $\alpha = 80^\circ$ sgrossatura Supporti 64-91 | 236685 64-91 |
| Supporto KOMET TwinKom® per doppio tagliente $\alpha = 90^\circ$ sgrossatura Supporti 64-91 | 236686 64-91 |
| Supporto KOMET TwinKom® per doppio tagliente $\alpha = 80^\circ$ sgrossatura Supporti 64-91 | 236684 64-91 |