

Garant**Set di utensili universali L 22 pezzi, Numero pezzi: 22****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	685522 22
GTIN	4067263309161
Classe articolo	66H

Descrizione**Esecuzione:**

Valigette L-BOXX® in plastica ABS antiurto, protezione integrale contro gli spruzzi d'acqua. Il robusto meccanismo a scatto consente di collegare o staccare facilmente le valigette, nonché il trasporto di più valigette in plastica fino a 40 kg. Coperchio con portata 100 kg, capacità di carico massimo 25 kg.

Funzione:

IPX4: protezione contro gli spruzzi d'acqua da ogni direzione; nessuna protezione da corpi estranei o contro il contatto.

Fornitura:

flessometro: 1 pz. n. art. 462201 Dim. 2,5

Chiave fissa doppia: Cad. 1 pz. n. art. 610600 Dim. 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 17×19

Set di chiavi a brugola esagonali con testa sferoidale: 1 pz. n. art. 627132 Dim. 9

Giraviti a intaglio: Cad. 1 pz. n. art. 660032 Dim. 2; 3,5; 5,5; 6,5

Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips: cad. 1 pz. n. art. 667702 Dim. 1; 2

Pinza universale: 1 pz. n. art. 700940 Dim. 160

Insero per coperchio: 1 pz. n. art. 693352

Conservazione in: L-BOXX® n. art. 693330 Dim. 102

Nota:

La consegna prevede che l'utensile ordinato sia inserito all'interno di una L-BOXX®.

Il carrello adatto per il trasporto di max. 5 pezzi della serie L-BOXX® Dim. 102 è disponibile al n. art. 693370 Dim. 5.

Descrizione tecnica

Grado di protezione IP	IP X4
Peso	3,8 kg
Numero pezzi	22
Tipo di prodotto	Set di utensili

Accessori

Chiave a forchetta doppia Larghezza chiavi 8X9 mm	610600 8X9
Chiave a forchetta doppia Larghezza chiavi 10X11 mm	610600 10X11
Giravite per viti con intaglio, con impugnatura bicomponente in Haptoprene® Larghezza delle punte b 5,5 mm	660030 5,5
Pinza cromata, con impugnatura in bimateriale Lunghezza complessiva 160 mm	700940 160
Flessometro finestrella lettura diretta Lunghezza del nastro 2,5 m	462201 2,5
Chiave a forchetta doppia Larghezza chiavi 17X19 mm	610600 17X19
Giravite per viti con impronta a croce Phillips, con impugnatura bicomponente in Haptoprene Dim. dell'impronta a croce 2	667690 2
Set di chiavi maschio piegate esagonali, con sfera di tenutaesecuzione cromata Numero di giraviti 9	627132 9
Inserto per coperchio singolo	693352
Valigetta in plastica L-BOXX® vuota Modello 102	693330 102
Giravite per viti con impronta a croce Phillips, con impugnatura bicomponente in Haptoprene Dim. dell'impronta a croce 1	667690 1
	693370 5

Carrello "L-Trolley" con 5 ripiani estraibili Numero di ripiani estraibili 5

Giravite per viti con intaglio, con impugnatura bicomponente in Haptoprene® Larghezza delle punte b 6,5 mm

660030 6,5

Giravite per viti con intaglio, con impugnatura bicomponente in Haptoprene® Larghezza delle punte b 2 mm

660030 2

Giravite per viti con intaglio, con impugnatura bicomponente in Haptoprene® Larghezza delle punte b 3,5 mm

660030 3,5

Chiave a forchetta doppia Larghezza chiavi 14X15 mm

610600 14X15

Chiave a forchetta doppia Larghezza chiavi 12X13 mm

610600 12X13