

**Banco da lavoro mobile con set di utensili universali. 137 pezzi, Modello: 1****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	689100 1
GTIN	4018754344383
Classe articolo	66H

Descrizione**Esecuzione:**

Banco da lavoro mobile WB 621 con 7 cassetti. I 2 cassetti superiori sono dotati di un **assortimento di 137 utensili Stahlwille**, tra cui figurano i seguenti strumenti: chiavi, pinze, chiavi a bussola da 1/4 e 1/2 pollice, utensili a percussione, pinze per anelli di sicurezza, giraviti e articoli supplementari. I 5 cassetti rimanenti possono essere allestiti in base alle proprie esigenze. Nella sezione armadio è presente un ripiano regolabile in altezza. La sezione armadio e il banco da lavoro si chiudono con un'unica chiave. La fornitura comprende 4 chiavi.

Il set di utensili universali si trova negli alloggiamenti bicolori in espanso rigido in PE, grazie ai quali è possibile assegnare a ogni utensile il proprio posto all'interno del banco da lavoro. I cassetti del carrello per officina vengono sbloccati da un sistema di chiusura centralizzata mediante una serratura a cilindro laterale con chiave rimovibile. Il banco da lavoro presenta un'ampia superficie di lavoro con piano in betulla multiplex, certificato FSC, di dimensioni 1150x500x30 mm. Il cablaggio può essere effettuato sulla parte posteriore attraverso due passanti di gomma e un'apposita canalina rimovibile. Con supporto per rotolo di carta e fori laterali per i ganci, per appendere ad es. gli utensili di grandi dimensioni. Le ruote resistenti agli oli e agli acidi (Ø 125 mm) sono dotate di un parafilo per proteggere i cuscinetti da sporcizia e filamenti, a cui si aggiungono due dispositivi di bloccaggio.

Fornitura:

Banco da lavoro: 1 pz. WB 621

Set di chiavi, 22 pezzi: cad. 1 pz. chiave combinata n. art. 613500 Dim. 6; 7; 8; 10; 11; 12;

13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24
 5 pz. chiavi a cricchetto Dim. 8, 10; 13; 17; 19 mm
 1 pz. chiave a forchetta semplice, apertura max. 34 mm
 Set composto da 4 pinze: 1 pz. pinza regolabile Dim. 240 mm
 1 pz. tronchese a tagliente laterale Dim. 160 mm
 1 pz. pinza a becchi mezzotondi Dim. 200 mm
 1 pz. pinza universale Dim. 180 mm
 Set di chiavi a bussola, 72 pezzi: Set di 52 chiavi a bussola da 1/4 pollice + 1/2 pollice
 1 set di bit con 1 giravite portainseriti, 21 pezzi
 Set di utensili a percussione, 7 pezzi: 1 pz. martello da fabbro Dim. 500 g
 1 pz. mazza Dim. 35 mm
 1 pz. scalpello piatto Dim. 175 mm
 2 pz. cacciaspine Dim. 150x6 mm; 3,4 mm
 1 pz. punzone Dim. 120x4 mm
 1 pz. bulino Dim. 100x10 mm
 Set di pinze per anelli di sicurezza, 4 pezzi: 4 pz. Dim. A21; A2; J2; J21
 Set di giraviti + articoli complementari, 28 pezzi: 3 pz. giravite per viti con intaglio Dim. 2,5; 4; 10 mm
 3 pz. giravite per viti con impronta a croce Phillips Dim. PH1; PH2; PH3
 1 pz. set di chiavi maschio piegate per poligono interno Torx®, 8 pz.
 1 pz. set di chiavi maschio piegate esagonali, 9 pz.
 1 pz. coltello spelafili
 1 pz. flessometro Dim. 3 m
 1 pz. metro pieghevole in legno Dim. 2 m
 1 pz. asta magnetica mini
 1 pz. torcia elettrica

Nota:**Gli utensili vengono consegnati sfusi.****Descrizione tecnica**

Larghezza	1150 mm
Altezza	1045 mm
Profondità	500 mm
Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	100 %
Guida cassetto	Dispositivo di blocco automatico
Quadro di manovra femmina	1/2 pollici
Quadro di manovra femmina	1/4 pollici
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola

Tipo di prodotto

Carrelli portautensili per officina

Accessori

Chiave combinata Apertura 6 mm	613500 6
Chiave combinata Apertura 24 mm	613500 24
Chiave combinata Apertura 16 mm	613500 16
Chiave combinata Apertura 14 mm	613500 14
Chiave combinata Apertura 22 mm	613500 22
Chiave combinata Apertura 17 mm	613500 17
Chiave combinata Apertura 7 mm	613500 7
Chiave combinata Apertura 15 mm	613500 15
Chiave combinata Apertura 21 mm	613500 21
Chiave combinata Apertura 12 mm	613500 12
Chiave combinata Apertura 10 mm	613500 10
Chiave combinata Apertura 8 mm	613500 8
Chiave combinata Apertura 18 mm	613500 18
Chiave combinata Apertura 13 mm	613500 13
Chiave combinata Apertura 19 mm	613500 19
Chiave combinata Apertura 11 mm	613500 11