

metabo**Trapano avvitatore a batteria con batteria agli ioni di litio, Modello: 613155500**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	070260 613155500
GTIN	4061792245839
Classe articolo	03D

Descrizione

Esecuzione:

Trapano avvitatore a batteria con e senza sistema Metabo Quick.

Il **sistema Quick consente di risparmiare molto tempo** quando si passa frequentemente dalla foratura all'avvitamento. In pochi secondi, il mandrino con punta può essere sostituito da un mandrino con portabit, senza alcun attrezzo.

Scegli tra una **dotazione completa** con 2 accumulatori, caricabatterie e robusta valigetta in plastica oppure la **macchina senza accessori** in confezione di cartone, se si è già in possesso di alcune batterie. Accumulatori e caricabatterie possono essere acquistati anche separatamente. Inoltre, su tutti gli accumulatori di Metabo ricevi una **garanzia di 3 anni**, indipendentemente dal numero di cicli di ricarica.

Altri dettagli, come la luminosa **luce da lavoro a LED** e il pratico **gancio da cintura**, garantiscono un comfort ancora maggiore durante il lavoro.

Vantaggi:

Batterie compatibili al 100 % - adesso anche multiprodotto.

Tutti gli apparecchi e gli accumulatori da 18 V dei partner CAS sono completamente compatibili tra di loro. CAS sta per "Cordless Alliance System".

Fornitura:

Inclusi mandrino autoserrante, 2x batterie, caricabatterie e metaBOX.

Nota:

Per batterie e caricabatterie adatti vedi n. art. 073870 - 073890.

Descrizione tecnica

Ø Massimo punta elicoidale per legno	40 mm
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Peso senza batteria	0,9 kg
Capacità batteria	2 Ah
Struttura del motore	senza spazzole
Imballaggio	Metabox
Denominazione originale prodotto	BS 18 L BL
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Modello CAS 18 V
Coppia massima morbido	28 Nm
Tipo di batteria	Ioni di litio
Tensione batteria	18 V
Numero di giri/min. a vuoto	0 - 500 min ⁻¹
Numero di giri/min. a vuoto	0 - 1700 min ⁻¹
Coppia massima duro	65 Nm
Ø Massimo punta elicoidale per acciaio	13 mm
Numero di batterie contenute	2
Campo di serraggio mandrino autoserrante	1,5 - 13 mm
Utilizzo tipico	Medium
Tipo di prodotto	Trapano avvitatore
USP1	18V
USP2	Campo di serraggio del mandrino autoserrante 1,5-13, in METABOX

Accessori

AccumulatoreLi-Power Capacità batteria 2 Ah	073870 2
---	----------

Caricabatterie Modello ASC145	073890 ASC145
Caricabatterie Modello ASC55	073890 ASC55
Caricabatterie Modello ASC55-8	073890 ASC55-8