

metabo**Trapano avvitatore a batteria con batteria agli ioni di litio, Modello: 602358650**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	070260 602358650
GTIN	4061792187788
Classe articolo	03D

Descrizione

Esecuzione:

Trapano avvitatore a batteria con e senza sistema Metabo Quick.

Il **sistema Quick consente di risparmiare molto tempo** quando si passa frequentemente dalla foratura all'avvitamento. In pochi secondi, il mandrino con punta può essere sostituito da un portabit con bit, senza alcun attrezzo.

Scegli tra una **dotazione completa** con 2 accumulatori, caricabatterie e robusta valigetta in plastica oppure la **macchina senza accessori** in confezione di cartone, se si è già in possesso di alcune batterie. Accumulatori e caricabatterie possono essere acquistati anche separatamente. Inoltre, su tutti gli accumulatori di Metabo ricevi una **garanzia di 3 anni**, indipendentemente dal numero di cicli di ricarica.

Altri dettagli, come la luminosa **luce da lavoro a LED** e il pratico **gancio da cintura**, garantiscono un comfort ancora maggiore durante il lavoro.

Vantaggi:

Batterie compatibili al 100 % - adesso anche multiprodotto.

Tutti gli apparecchi e gli accumulatori da 18 V dei partner CAS sono completamente compatibili tra di loro. CAS sta per "Cordless Alliance System".

Fornitura:

Inclusi mandrino autoserrante, 2x batterie, caricabatterie e metaBOX.

Nota:

Per batterie e caricabatterie adatti vedi n. art. 073870 - 073890.

Descrizione tecnica

Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Modello CAS 18 V
Tensione batteria	18 V
Campo di serraggio mandrino autoserrante	1,5 - 13 mm
Numero di giri/min. a vuoto	0 - 550 min ⁻¹
Numero di giri/min. a vuoto	0 - 2000 min ⁻¹
Ø Massimo punta elicoidale per legno	68 mm
Coppia massima duro	130 Nm
Tipo di batteria	Ioni di litio
Capacità batteria	5,2 Ah
Utilizzo tipico	Heavy Duty
Struttura del motore	senza spazzole
Peso senza batteria	1,7 kg
Denominazione originale prodotto	BS 18 LTX BL I
Numero di batterie contenute	2
Imballaggio	Metabox
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Ø Massimo punta elicoidale per acciaio	13 mm
Coppia massima morbido	65 Nm
Tipo di prodotto	Trapano avvitatore
USP1	18V
USP2	Campo di serraggio del mandrino autoserrante 1,5-13, in METABOX

Accessori

Caricabatterie Modello ASC145	073890 ASC145
-------------------------------	---------------

Caricabatterie Modello ASC55-8	073890 ASC55-8
Caricabatterie Modello ASC55	073890 ASC55
AccumulatoreLi-Power Capacità batteria 5,2 Ah	073870 5,2