

Mahr**Calibro di profondità digitale per scanalature IP 67, i-wi, Campo di misura: 300mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	418759 300
GTIN	4059192066154
Classe articolo	43A

Descrizione**Esecuzione:**

Per la misurazione di intagli, scanalature, cave, gradini, ecc. Il sistema di misura REFERENCE memorizza e mantiene la posizione zero impostata, anche dopo una nuova accensione. La funzione Lock impedisce gli errori di misura causati dall'azionamento accidentale dei tasti di comando.

Enorme display LCD con altezza cifre 11 mm. Interfaccia dati wireless integrata, i-wi. Corsoio con gancio doppio. Entrambe le superfici di misura sono allineate.

Funzione:

IP67: protezione contro l'immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

1 batteria n. 081560 Dim. CR2032.

Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati n. art. 498940.

Ricevitore radio i-wi n. art. 498912.

Descrizione tecnica

n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 CR2032
Numero di batterie contenute	1
Sezione trasversale del corsoio	12 x 3,5 mm
Lunghezza base di appoggio	150 mm

Grado di protezione IP	IP 67
Risoluzione	0,01 mm
Risoluzione	0,0005 pollici
Risoluzione	mm/pollici
Taratura	A2
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Intervallo di misurazione	0 - 300 mm
Applicazione radio	Software del produttore
Scostamento di misura E MPE	$\pm 0,04$ mm
Norma	ISO 13385
Interfaccia	Interfaccia USB
Interfaccia	Porta USB
Interfaccia	Sistema radio i-wi MAHR
Interfaccia	Interfaccia RS232C
Memorizzazione dei valori di misura	Sistema Reference Lock MAHR
Metrologia	digitale
Materiale	Acciaio legato, INOX
Imballaggio	astuccio
Tipo di prodotto	Calibro di profondità per scanalature

Servizi

Certificato DAkkSCalibro di profondità con tallone fisso campo di misura massimo 300 mm	021230 300
Rapporto di taraturaCalibri di profondità con tallone fisso Campo di misura massima 300 mm	021220 300

Accessori

Ricevitori multipli / interfaccia per tastiera USB Modello	498975
Ricevitore radio per i-wi Mahr Modello STICK	498912 STICK

Ricevitore radio per i-wi Mahr Modello STICK	498914 STICK
Batteria /batteria speciale Tipo di batteria CR2032	081560 CR2032