



Set di bit 71 pezzi, Numero pezzi: 71



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	675597 71
GTIN	4067263107125
Classe articolo	62F

Descrizione

Contenuto:

Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per viti con impronta a croce Phillips: 3 pz. Dim. 1; 4 pz. Dim. 2; 2 pz. Dim. 3

Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per viti Pozidriv: 3 pz. Dim. 1; 4 pz. Dim. 2; 2 pz. Dim. 3

Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per esagono incassato: Cad. 1 pz. Dim. 2,5; 3; 4; 5; 6

Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per esagono incassato con testa sferoidale: Cad. 1 pz. Dim. 2,5; 3; 4; 5; 6

Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per viti con poligono interno Torx®: cad. 1 pz. Dim. TX5; TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX27; TX30; TX40

Cad. 2 pz. Dim. TX20; TX25

Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per poligono interno Torx® con spina: cad. 1 pz. Dim. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per viti con intaglio: Cad. 1 pz. Dim. 4; 4,5; 5,5; 6,5

Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per TRI-WING®: Cad. 1 pz. Dim. 2; 4; 5

Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per TORQ-Set®: Cad. 1 pz. Dim. 6; 8; 10

Adattatore: 1 pz. codolo per bit C 6,3 – attacco quadro da 1/4 pollice

Bit, lunghezza 75 mm, E 6,3, per viti con impronta a croce Phillips: cad. 1 pz. Dim. 1; 2

Bit, lunghezza 75 mm, E 6,3, per viti Pozidriv: cad. 1 pz. Dim. 1; 2

Bit, lunghezza 75 mm, E 6,3, per poligono interno Torx®: cad. 1 pz. Dim. TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

Codolo con magnete: 1 pz.

Codolo con accoppiamento rapido: 1 pz.

Descrizione tecnica

Profilo di manovra	Chiavi maschio esagonali
Profilo di manovra	Giravite per viti Pozidriv
Profilo di manovra	Chiavi maschio esagonali
Profilo di manovra	Chiavi maschio esagonali con foro
Profilo di manovra	Giraviti per viti con impronta Torx®
Profilo di manovra	Giraviti per viti con impronta TORX® con foro
Profilo di manovra	Giraviti a intaglio
Profilo di manovra	Giravite Tri-Wing
Profilo di manovra	Giraviti Torq Set
Codolo esagonale per bit	C 6,3
Numero pezzi	71
Codificazione cromatica	no
Tipo di prodotto	Utensile bit