

Garant GRIDLINE

Cassettiera per utensili idonea al sollevamento con gru, con cassetti 200 kg, 36×24G, Tipo / numero di cassetti: 5/6**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	932411 5/6
GTIN	4067263118190
Classe articolo	9GK

Descrizione**Esecuzione:**

Cassettiera per utensili 40×28G completa di cassetti 36×24G. 4 golfari per l'inserimento dei ganci di carico. Due barre di chiusura per garantire la massima sicurezza durante il trasporto, richiudibili mediante lucchetto (non incluso nella dotazione; diametro dell'arco ideale fino a max. 6 mm). 4 basi di appoggio con profilo a U per consentire il sollevamento tramite carrello elevatore, con possibilità di accesso dalla parte anteriore e laterale. Telaio con struttura rinforzata ed estremamente robusta in lamiera di acciaio. Chiusura centralizzata con serratura a cilindro.

Cassetti a estrazione totale con sblocco a una mano. Cassetti con fori per divisori fessurati con passo da 25 mm (a partire da un'altezza frontali dei cassetti di 75 mm). Il meccanismo antiribaltamento impedisce l'apertura contemporanea di più cassetti.

Verniciatura:

Corpo e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontali dei cassetti e piastra di copertura antracite RAL 7016, **termoverniciati. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035. Piastra di copertura non configurabile, sempre in antracite RAL 7016.**

Attenzione:

Limitare l'utilizzo all'esterno, la cassettera non deve venire esposta ad agenti atmosferici.

Nota:

Durante il sollevamento e la movimentazione della cassettera, accertarsi di aver chiuso in modo adeguato i cassetti all'interno del corpo. Le barre di chiusura devono essere bloccate.

Descrizione tecnica

Profondità utile cassetti	600 mm
Altezza utile	900 mm
Cassetti profondità utile in G	24
Altezza	1250 mm
Superficie utile dei cassetti in G	36×24
Larghezza utile cassetti	900 mm
Numero dei cassetti	6
Larghezza	1020 mm
Cassetti larghezza utile in G	36
Profondità	793 mm
Portata cassetti/ripiani estraibili	200 kg
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale)	100 %
Guida cassetto	Dispositivo di blocco automatico
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	36×24G
Tipo di prodotto	Cassettera per utensili

Accessori

Frontalini serratura per GridLine Modello HU21	914227 HU21
Cassetto con sblocco di sicurezza ad una mano, 200 kg Altezza frontalini cassetti 100 mm	931356 100
	931356 125

Cassetto con sblocco di sicurezza ad una mano,200 kg
Altezza frontalini cassette 125 mm

Cassetto con sblocco di sicurezza ad una mano,200 kg
Altezza frontalini cassette 200 mm

931356 200

Cassetto con sblocco di sicurezza ad una mano,200 kg
Altezza frontalini cassette 300 mm

931356 300

Cassetto con sblocco di sicurezza ad una mano,200 kg
Altezza frontalini cassette 75 mm

931356 75

Cassettiera per utensili idonea al sollevamento con gru, per
cassette Tipo / numero di cassette 5/0

932400 5/0