

Garant GRIDLINE

Armadio ESD per utensili con cassetti, 26×24G, Altezza mm / Modello: 1000/6A**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	972440 1000/6A
GTIN	4067263124979
Classe articolo	9GK

Descrizione**Esecuzione:**

Cassettiera per utensili **conduttiva ESD**, a norma DIN EN 61340-5-1. Cassettiera per utensili 30×28G completa di cassetti 26×24G. Chiusura centralizzata con serratura a cilindro. **Cassetti a estrazione totale**. Cassetti con fori con passo da 25 mm (a partire da un'altezza frontali dei cassetti di 75 mm). Il meccanismo antiribaltamento impedisce l'apertura contemporanea di più cassetti. **Incluso cavo di messa a terra ESD.**

Verniciatura:

Corpo e cassetti in grigio chiaro simile a RAL 7035, **termoverniciati ESD.**

Nota:

- **Qualora l'armadio venisse movimentato, è obbligatorio chiudere a chiave i cassetti.**
- **Tutti i componenti in plastica (ad es. cappucci e maniglioni) non sono conduttivi ESD.**

Descrizione tecnica

Profondità	700 mm
Superficie utile dei cassetti in G	26×24
Componenti non conduttivi ESD	Tutte le parti in plastica

Cassetti larghezza utile in G	26
Larghezza utile cassette	650 mm
Larghezza	750 mm
Peso	141 kg
Cassetti profondità utile in G	24
Profondità utile cassette	600 mm
Altezza utile	900 mm
Numero dei cassette	6
Cavo di messa a terra ESD incluso	sì
Caratteristiche ESD	sì
Altezza	1000 mm
Spessore del materiale	1,2 mm
Portata cassette/ripiani estraibili	50 kg
Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	100 %
Guida cassetto	Dispositivo di blocco automatico
Serratura a cilindro	Inserto modulare a bussola
Proprietà elettrostatiche	EGB/ESD
Attributo del nome del prodotto	26x24G
Tipo di prodotto	Armadio portautensili

Accessori

Frontalini serratura per GridLine Modello HU21	914227 HU21
Corpi delle cassette per utensili ESD per cassette Altezza 1000 mm	972450 1000
Cassetti ESD50 kg Altezza frontalini cassette 100 mm	972453 100
Cassetti ESD50 kg Altezza frontalini cassette 150 mm	972453 150
Cassetti ESD50 kg Altezza frontalini cassette 200 mm	972453 200
Cassetto ESD 100 mm	972454 100

Cassetto ESD 150 mm

972454 150

Cassetto ESD 200 mm

972454 200