


**Garant****Fresa rotativa GARANT Master Uni – medio, HM, Modello: L1630****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG5220 L1630
GTIN	4067263137528
Classe articolo	GGN

**Descrizione****Esecuzione:**

L'innovativa geometria dei denti consente un'elevata capacità di asportazione del truciolo e allo stesso tempo una rotazione estremamente regolare e un'ottima facilità d'uso.

La formazione ottimale dei trucioli (non appuntiti) consente di ottenere un'elevata qualità superficiale degli inserti di sgrossatura e finitura. Corrisponde al n. art. 540220.

- **Elevata asportazione di materiale.**
- **Rotazione regolare.**
- **Carico termico ridotto, durata maggiore, asportazione truciolo ottimizzata.**
- **Impiego universale su acciaio, INOX e alluminio.**

Ø codolo 6 mm.

Le frese rotative **GARANT** sono realizzate con tipi di metallo duro di alta qualità particolarmente tenaci e con taglienti molto stabili, da impiegare solo sulle più moderne macchine CN. Il gambo è di acciaio se il diametro della testa è maggiore di quello del codolo. In caso contrario, anche il gambo è in metallo duro.

**Uso:**

Sia per l'utilizzo manuale che per quello di tipo industriale robotizzato con quasi tutti i materiali. Per lavori di sbavatura, smussatura bordi, intonacatura, Lavorazioni sui punti di saldatura e sulle superfici.

**Nota:**

Materiali con pessima conducibilità termica: ridurre il numero di giri per impedire la lubrificazione ed evitare che la fresa rotativa si colori d'azzurro.

## Descrizione tecnica

Contenuto	10
Ø Gambo	6 mm
Tipo di dentatura	Dentatura irregolare
Lunghezza della testina	30 mm
Descrizione della forma	conica tonda
Lunghezza complessiva	70 mm
Serie	GARANT Master Uni
Grado di finezza della dentatura	medio
Ø Testa	16 mm
Materiale da taglio	HM
Tipo di prodotto	Fresa rotativa

## Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Al/Mg	limitatamente adatta		
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idonea		
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idonea		
Acciaio < 55 HRC	idonea		
Acciaio < 60 HRC	idonea		
INOX	idonea		
Ti	idonea		
GG(G)	idonea		
Uni	idonea		

## Accessori

Fresa rotativa GARANT Master Uni – medio Modello L1630	540220 L1630
--	--------------