



## Apparecchio per la pulizia a ultrasuoni Elmasonic Easy, Modello: 6



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	082003 6
GTIN	4250004100688
Classe articolo	04S

### Descrizione

#### Esecuzione:

Per rimuovere oli, grassi, abrasivi e lucidanti, residui di colore, fondenti, strati di ossido, cokefazioni, scorie su quasi tutte le superfici anche in punti difficilmente accessibili, garantendo la massima protezione dell'oggetto da pulire. Utilizzare specifici detergenti ad alta efficienza a seconda del tipo di sporcizia e di sostanza attiva presenti. La parte da pulire deve essere completamente immersa nel liquido pulente.

Prestazioni elevate e facilità di utilizzo per i principianti: sono queste le qualità che contraddistinguono gli apparecchi per la pulizia a ultrasuoni della serie Elmasonic Easy.

- **2 modalità a ultrasuoni.**
- **Temperatura impostabile a intervalli di 5 °C.**
- **Selettore elettronico e visualizzazione a LED di tutti gli stati di esercizio.**
- **Feedback acustico e visivo sullo stato di esercizio.**
- **Vaschetta in acciaio legato trafilato.**

#### Funzione:

IP20: protezione contro la penetrazione di corpi estranei con  $\varnothing < 12$  mm; tuttavia, si consiglia di evitare il contatto. Nessuna protezione dall'acqua.

#### Fornitura:

Senza cestello.

#### Nota:

## Scheda tecnica

Il cestello per inserti corrispondente è disponibile con il n.art. 082101 (Elmasonic Easy dim. 3 - 30) e con il n.art. 082102 dim. 1 (Elmasonic Easy).

### Descrizione tecnica

Alimentazione	Alimentazione di rete
Grado di protezione IP	IP 20
Denominazione originale prodotto	Elmasonic Easy 6L
Altezza vaschetta di pulizia	145 mm
Volume di lavoro consigliato	4,3 l
Tensione nominale	220 - 240 V
Lunghezza degli strumenti	370 mm
Larghezza vaschetta di pulizia	130 mm
Capacità di riscaldamento	400 W
Altezza degli strumenti	280 mm
Lunghezza vaschetta di pulizia.	280 mm
Potenza assorbita	150 W
Lunghezza cestello	255 mm
Larghezza degli strumenti	225 mm
Peso	5,1 kg
Volume	5,9 l
Larghezza cestello	105 mm
Tipo di prodotto	Apparecchio per la pulizia a ultrasuoni