



## Apparecchio per la pulizia a ultrasuoni Elmasonic Easy, Modello: 12



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	082003 12
GTIN	4250004100701
Classe articolo	04S

### Descrizione

#### Esecuzione:

Per rimuovere oli, grassi, abrasivi e lucidanti, residui di colore, fondenti, strati di ossido, cokefazioni, scorie su quasi tutte le superfici anche in punti difficilmente accessibili, garantendo la massima protezione dell'oggetto da pulire. Utilizzare specifici detergenti ad alta efficienza a seconda del tipo di sporcizia e di sostanza attiva presenti. La parte da pulire deve essere completamente immersa nel liquido pulente.

Prestazioni elevate e facilità di utilizzo per i principianti: sono queste le qualità che contraddistinguono gli apparecchi per la pulizia a ultrasuoni della serie Elmasonic Easy.

- **2 modalità a ultrasuoni.**
- **Temperatura impostabile a intervalli di 5 °C.**
- **Selettore elettronico e visualizzazione a LED di tutti gli stati di esercizio.**
- **Feedback acustico e visivo sullo stato di esercizio.**
- **Vaschetta in acciaio legato trafilato.**

#### Funzione:

IP20: protezione contro la penetrazione di corpi estranei con  $\varnothing < 12$  mm; tuttavia, si consiglia di evitare il contatto. Nessuna protezione dall'acqua.

#### Fornitura:

Senza cestello.

#### Nota:

## Scheda tecnica

Il cestello per inserti corrispondente è disponibile con il n.art. 082101 (Elmasonic Easy dim. 3 - 30) e con il n.art. 082102 dim. 1 (Elmasonic Easy).

### Descrizione tecnica

Lunghezza cestello	250 mm
Peso	7,5 kg
Altezza vaschetta di pulizia	195 mm
Larghezza degli strumenti	315 mm
Lunghezza degli strumenti	380 mm
Larghezza cestello	195 mm
Potenza assorbita	200 W
Volume di lavoro consigliato	10 l
Larghezza vaschetta di pulizia	215 mm
Tensione nominale	220 - 240 V
Volume	12,9 l
Lunghezza vaschetta di pulizia.	275 mm
Denominazione originale prodotto	Elmasonic Easy 12L
Capacità di riscaldamento	800 W
Grado di protezione IP	IP 20
Altezza degli strumenti	280 mm
Alimentazione	Alimentazione di rete
Tipo di prodotto	Apparecchio per la pulizia a ultrasuoni